



METALUX


HBSPMS and I5/I8-SPMS Instructions




Step 1. Attach hanger to a rigid ceiling/structure using minimum (2) 3/8" bolts and washers (not provided). Tighten bolts until only half the threads are visible below hanger bracket. Proceed to Steps 2 thru 4.




Step 2a. Lean fixture to lock one side first into slot.



Step 2b. Rotate fixture to lock other side into slot. (Be sure both sides of tabs are locked and secured into slots).




Step 3. Fasten hanger to fixture by inserting carriage bolt through hole and tightening nut.




Step 4. If there is a need to create an enclosure, install the covers provided with the kit. Finish tightening the 3/8" bolts until hanger is flush against ceiling/structure.


Instructions HBSPMS, I5/I8-SPMS




Étape 1. Fixez le dispositif de suspension sur un plafond/une structure rigide à l'aide d'au moins (2) boulons de 3/8 po et de rondelles (non fournis). Serrez les boulons jusqu'à ce que la moitié de leur filetage dépasse du support de suspension. Suivez les étapes 2 à 4.




Étape 2a. Inclinez le luminaire pour fixer d'abord un côté dans la fente.



Étape 2b. Tournez le luminaire pour fixer l'autre côté dans la fente. (Vérifiez que les deux côtés des languettes sont bloqués et fixés dans les fentes.)




Étape 3. Fixez le dispositif de suspension sur le luminaire en insérant le boulon de carrosserie dans le trou et en serrant l'écrou.




Étape 4. S'il s'avère nécessaire de créer une enceinte, installez les couvercles fournis avec l'ensemble. Finissez de serrer les boulons de 3/8 po jusqu'à ce que le dispositif de suspension soit de niveau avec le plafond/la structure.


Instrucciones de HBSPMS, I5/I8-SPMS




Paso 1. Fije el gancho en un techo interior o estructura rígida usando un mínimo de (2) pernos de 3/8" con arandelas (no se incluyen). Apriete los pernos hasta que sólo la mitad de los tornillos esté visible por debajo del soporte del gancho. Proceda a los pasos 2, 3 y 4.




Paso 2a. Incline la lámpara para bloquear primero un lado en la ranura.



Paso 2b. Gire la lámpara para bloquear el otro lado en la ranura. (Asegúrese de que ambos lados de las lengüetas estén bloqueadas y aseguradas en las ranuras.)



Paso 3. Fije el gancho a la lámpara introduciendo el perno de carruaje a través del agujero y apretando la tuerca.



Paso 4. Si hay la necesidad de crear un recinto, instale las cubiertas proporcionadas con el kit. Termine de apretar los pernos de 3/8" hasta que el gancho esté al ras contra el techo o estructura.

ADF120682

METALUX

WARNING:

RISK OF FIRE, ELECTRICAL SHOCK, CUTS AND OR OTHER CASUALTY HAZARDS. THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED. COOPER LIGHTING SOLUTIONS ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR CLAIMS BROUGHT ABOUT BY IMPROPER OR CARELESS INSTALLATION OR HANDLING OF THIS PRODUCT.

ATTENTION: RECEIVING DEPARTMENT

NOTE ACTUAL FIXTURE DESCRIPTION OF ANY SHORTAGE OR NOTICEABLE DAMAGE ON DELIVERY RECEIPT. FILE CLAIM FOR COMMON CARRIER (LTL) DIRECTLY WITH CARRIER. CLAIMS FOR CONCEALED DAMAGE MUST BE FILED WITHIN 15 DAYS OF DELIVERY. ALL DAMAGED MATERIAL, COMPLETE WITH ORIGINAL PACKING MUST BE RETAINED.

NOTICE: GREEN GROUND SCREW PROVIDED IN PROPER LOCATION. DO NOT RELOCATE.

NOTICE: IF SUPPLY WIRES ARE LOCATED WITHIN 3 INCHES OF BALLAST, USE WIRE RATED FOR AT LEAST 90°C (194°F).

NOTICE: LAMPS CONTAIN MERCURY, DISPOSE ACCORDING TO LOCAL, STATE, OR FEDERAL LAWS

NOTICE: MINIMUM 90°C SUPPLY CONDUCTORS.

CAUTION

Edges may cut.
Handle with care.

CAUTION

Risk of burn. Disconnect power and allow fixture to cool before changing bulb or handling fixture.

WARNING

Risk of Fire and Electric Shock. If not qualified, consult an electrician.



MISE EN GARDE :

RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE, DE COUPURES OU AUTRES RISQUES DIVERS. CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AU CODE D'INSTALLATION APPLICABLE PAR UNE PERSONNE CONNAISSANT BIEN LA FABRICATION ET LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT AINSI QUE LES RISQUES COURRUS. COOPER LIGHTING SOLUTIONS N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES RÉCLAMATIONS PROVOQUÉES PAR UNE MAUVAISE INSTALLATION OU UNE MANIPULATION DE CE PRODUIT.

ATTENTION : SERVICE DE LA RÉCEPTION

DÉCRIVEZ CLAIREMENT SUR LE REÇU DE LIVRAISON TOUTE PIÈCE MANQUANTE OU TOUT DOMMAGE VISIBLE DU LUMINAIRE. FAITES TOUTE RÉCLAMATION DE TRANSPORTEUR GÉNÉRAL (EDC) DIRECTEMENT AUPRÈS DU TRANSPORTEUR. LES RÉCLAMATIONS CONCERNANT DES DOMMAGES DISSIMULÉS DOIVENT ÊTRE PRÉSENTÉES DANS LES 15 JOURS SUIVANTS LA LIVRAISON. CONSERVEZ TOUT ARTICLE ENDOMMAGÉ AVEC SON EMBALLAGE D'ORIGINE.

AVIS : LA VIS VERTE DE MISE À LA TERRE EST FOURNIE AU BON ENDROIT. NE LA DÉPLACEZ PAS.

NOTICE: LES AMPOULES CONTIENNENT DU MERCURE, JETEZ-LES CONFORMÉMENT AUX LOIS LOCALES, PROVINCIALES OU FÉDÉRALES

NOTICE: SI LES CÂBLES D'ALIMENTATION SONT SITUÉS À MOINS DE 8 CM DU BALLAST, UTILISEZ DES CÂBLES AYANT UNE TEMPÉRATURE NOMINALE D'AU MOINS 90°C (194°F).

NOTICE: CÂBLES D'ALIMENTATION DE 90°C MINIMUM.

ATTENTION

Les bords peuvent être coupants.
À manipuler avec précaution

ATTENTION

Risque de brûlure. Débrancher l'alimentation et laisser l'appareil refroidir avant de le manipuler ou de changer l'ampoule

AVERTISSEMENT

Risque d'incendie et de choc électrique.
Si vous n'êtes pas qualifié, consultez un électricien.



ADVERTENCIA:

RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA, CORTADAS Y/O OTROS PELIGROS. ESTE PRODUCTO LO DEBE INSTALAR UNA PERSONA FAMILIARIZADA CON CONSTRUCCIÓN Y CON EL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO, ASI COMO CON LOS PELIGROS IMPLICADOS, Y SIGUIENDO LOS CÓDIGOS DE INSTALACIÓN PERTINENTES. COOPER LIGHTING SOLUTIONS NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR RECLAMACIONES DEBIDAS AL MANEJO O INSTALACIÓN INADECUADA DEL PRODUCTO.

ATENCIÓN: DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN

ANOTE EN EL RECIBO DE ENTREGA LA DESCRIPCIÓN DEL ACCESORIO Y CUALQUIER FALTANTE O DAÑO VISIBLE. SOMETA SU RECLAMACIÓN (LTL) DIRECTAMENTE A LA COMPAÑÍA DE MENSAJERÍA. LAS RECLAMACIONES POR DAÑOS OCULTOS SE DEBERÁN PRESENTAR DENTRO DE LOS 15 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. TODO MATERIAL DAÑADO JUNTO CON SU EMPAQUE ORIGINAL DEBE SER RETENIDO.

AVISO: EL TORNILLO VERDE DE CONEXIÓN A TIERRA INCLUIDO SE ENCUENTRA EN SU LUGAR. NO LO REUBIQUE.

AVISO: LAS BOMBILLAS CONTIENEN MERCURIO Y SE DEBEN DESECHAR DE ACUERDO A LAS LEYES FEDERALES, ESTATALES O LOCALES

AVISO: SI LOS CABLES DE CORRIENTE ESTÁN LOCALIZADOS DENTRO DE 8 CM DE LA BALASTRA, USE CABLES CLASIFICADOS PARA AL MENOS 90°C (194°F).

AVISO: CONDUCTORES DE ALIMENTACIÓN DE 90°C MÍNIMO.

PRECAUCIÓN

Las orillas pueden cortar.
Manipule con cuidado.

PRECAUCIÓN

Riesgo de quemaduras.
Desconecte el accesorio y deje que se enfríe antes de cambiar la bombilla o manipularlo.

ADVERTENCIA

Riesgo de incendio y descarga eléctrica.
Si no está capacitado, consulte a un electricista.



ADF120682