

Installation Instructions – C836 Compact Fluorescent Lighting Fixture Pendant Mounting Kit

Instructions d'installation – ensemble d'installation suspendue pour luminaire fluorescent compact C836

Instrucciones de instalación del kit de montaje suspendido de la luminaria fluorescente compacta C836

IMPORTANT: Read carefully before installing fixture.
Retain for future reference.

This kit is designed for the use with Portfolio CFL
cylinders. It consists of the following parts:

- Stem (1)
- Die Cast Ball (1)
- #w8 Set Screws with Wrench (2)
- Locknut (1)
- Washer for 1/8" IPS (1)
- Washer for 1/4" Bolt(1)
- Counterweight (1)
- Canopy (1)
- Mounting Strap (1)
- Jumper Wires (3)
- Canopy Mounting Screws (2)
- Adapter Plate (1)
- Hex Nuts (2)
- Wire Nuts (3)

This kit can be mounted to a 4" square or octagonal
outlet box. This swivel mechanism adjusts for sloped
ceilings up to 45°. (Figure 1.)




Figure 1.

INSTALLATION

Pendant Mounted Fixture

1. Assemble lamp mounting assembly and housing through keyhole slots using 2-hex screws.
2. Connect 3-jumper wires and 3-fixture wires using wire nuts provided.
3. Assemble mounting strap to outlet box screws.
4. Assemble stem, adapter plate, nut and lock washer as shown. Slide canopy down stem, fasten ball with 2-set screws (allen wrench provided).
5. Adjust lamp position per housing instruction sheet.
6. Place lock washer over threaded end of weight. Screw the weight into the top of the housing. (Figure 2.)

7. Slide jumper wire through stem and assemble housing assembly to canopy assembly using 2-hex nuts.
8. Connect supply and jumper wires, slide ball end through mounting strap slot and mount canopy to mounting strap with 2-screws.

Note: 36" (914mm) long stem can be shortened if required.




Figure 2.

Instructions d'installation – ensemble d'installation suspendue pour luminaire fluorescent compact C836

IMPORTANT: Lisez attentivement avant d'installer le luminaire. Conservez à des fins de référence ultérieure.

Cet ensemble est conçu pour les tubes Portfolio CFL. Elle comprend les pièces suivantes:

- Tige (1)
- Bille moulée (1)
- Vis de pression W8 avec clé (2)
- Contre-écrou (1)
- Rondelle pour IPS de 3 mm (1/8 po) (1)
- Rondelle pour boulon de 6,3 mm (1/4 po) (1)
- Contrepoids (1)
- Monture (1)
- Courroie d'installation (1)
- Fils de bretelle (3)
- Vis d'installation de la monture (2)
- Plaqué de l'adaptateur (1)
- Écrous hexagonaux (2)
- Écrous de fil (3)

Cet ensemble peut être installé sur une boîte à prises octogonale ou carrée de 10 cm (4 po). Ce mécanisme à pivot s'adapte aux plafonds inclinés jusqu'à 45°. (Figure 1.)




Figure 1.

INSTALLATION

Luminaire suspendu

1. Assemblez la monture de lampe et le boîtier en insérant les deux vis hexagonales dans les fentes.
2. Connectez les trois fils de bretelle et les trois fils du luminaire en utilisant les écrous de fil fournis.
3. Fixez la courroie d'installation aux vis de la boîte à prises.
4. Assemblez la tige, la plaque de l'adaptateur, l'écrou et la rondelle de blocage comme il est illustré. Glissez la monture le long de la tige, fixez la bille avec les deux vis de pression (clé Allen fournie).
5. Ajustez la position de la lampe selon la feuille d'instruction du boîtier.
6. Placez la rondelle de blocage au-dessus de l'extrémité fileté du poids. Vissez le poids en haut du boîtier. (Figure 2.)

7. Insérez le fil de bretelle dans la tige et assemblez le boîtier à la monture à l'aide des deux écrous hexagonaux.
8. Connectez les fils d'alimentation et de bretelle, insérez l'extrémité de la bille dans la fente de la courroie d'installation, puis posez la monture sur la courroie d'installation avec les deux vis.

Note: La tige de 914 mm (36 po) peut être raccourcie au besoin.




Figure 2.

Instrucciones de instalación del kit de montaje suspendido de la luminaria fluorescente compacta C836

IMPORTANTE: Lea atentamente antes de instalar la luminaria. Conserve estas instrucciones para tenerlas como referencia futura.

Este kit está diseñado para su uso con las pantallas cilíndricas fluorescentes compactas Portfolio. Viene con las siguientes piezas:

- (1) caño
- (1) bola fundida
- (2) tornillos de sujeción N. ° 8 con llave
- (1) tuerca de seguridad
- (1) arandela para IPS de 1/8"
- (1) arandela para perno de 1/4"
- (1) contrapeso
- (1) cubierta de resguardo
- (1) placa de montaje
- (3) cables de conexión
- (2) tornillos de montaje para la cubierta de resguardo
- (1) placa adaptadora
- (2) tuercas hexagonales
- (3) tuercas para cables

Este kit puede montarse a una caja de salida octogonal o cuadrada de 4". Este mecanismo giratorio se ajusta a techos inclinados de hasta 45°. (Figura 1.)




Figura 1.

INSTALACIÓN

Luminaria de montaje suspendido

1. Monte la unidad de montaje de la lámpara y el alojamiento a través de las ranuras de la chaveta con 2 tornillos hexagonales.
2. Conecte los 3 cables de conexión y los 3 cables de la luminaria utilizando las tuercas para cables incluidas.
3. Monte la placa de montaje a los tornillos de la caja de salida.
4. Monte el caño, la placa adaptadora, la tuerca y la arandela de seguridad como se muestra. Deslice la cubierta de resguardo hacia abajo del caño, sujete la bola con los 2 tornillos de sujeción (llave allen incluida).
5. Ajuste la posición de la lámpara de acuerdo a la planilla de instrucciones del alojamiento.
6. Coloque la arandela de seguridad por encima del extremo roscado del contrapeso. Atornille el contrapeso a la parte superior del alojamiento. (Figura 2.)

7. Deslice el cable de conexión a través del caño y monte la unidad del alojamiento a la cubierta de resguardo con las 2 tuercas hexagonales.
8. Conecte los cables de conexión y de alimentación, deslice el extremo de la bola a través de la ranura de la placa de montaje y monte la cubierta de resguardo a la placa de montaje con los 2 tornillos.

Note: El caño de 36" (914 mm) de largo puede acortarse, de ser necesario.




Figura 2.

Warranties and Limitation of Liability

Please refer to www.cooperlighting.com for our terms and conditions.

Garanties et limitation de responsabilité

Veillez consulter le site www.cooperlighting.com pour obtenir les conditions générales.

Garantías y Limitación de Responsabilidad

Visite www.cooperlighting.com para conocer nuestros términos y condiciones.

Cooper Lighting Solutions
1121 Highway 74 South
Peachtree City, GA 30269
P:770-486-4800
www.cooperlighting.com

© 2020 Cooper Lighting Solutions
All Rights Reserved
Printed in USA
Imprimé aux États-Unis
Impreso en los EE. UU.
Publication No.ADP140605

Cooper Lighting Solutions is a registered trademark. All trademarks are property of their respective owners.

Cooper Lighting Solutions est une marque de commerce déposée. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.

Cooper Lighting Solutions es una marca comercial registrada. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

