



PROGRAMME D'INVENTAIRE

Éclairage & Contrôles

HALO | HALO COMMERCIAL | METALUX | ARCHITECTURAL | WAVELINX | GREENGATE | LUMARK | HALO EXTÉRIEUR



RÉSIDENTIEL | COMMERCIAL | INDUSTRIEL

Chez Cooper Lighting Solutions, nous fournissons des produits d'éclairage intérieur et extérieur, des contrôles et systèmes d'éclairage intelligents, des programmes et services à la fine pointe de l'industrie.

VISITEZ NOTRE
**SITE WEB MARKETPRO
CANADIEN**

Votre unique source d'outils et ressources conçus pour faciliter
le développement de votre entreprise

- ✓ Catalogue de produits
- ✓ Outils de commerce électronique
- ✓ Trouver les subventions des services publics
- ✓ Échantillon avant achat
- ✓ Marketing et formation



POUR TOUS LES PROJETS GRÂCE À NOS MARQUES DE CONFIANCE

Le programme MarketPro offre à nos clients des produits d'éclairage et de contrôle les plus populaires, provenant de marques reconnues dans l'industrie pour leur performance, leur fiabilité et leur qualité. Ces produits sont en inventaire et prêts à être expédiés selon les besoins de vos projets.



En inventaire

Nos principaux produits sont en inventaire et prêts pour expédition



Marques de référence

Produits de référence Halo, Metalux, Greengate, Halo Commercial et Lumark



Produits les plus vendus

Les produits d'éclairage et de contrôle privilégiés par les entrepreneurs



Essayer avant d'acheter

Essayer de nouveaux produits sans risque



Innovation

Des produits à la pointe de l'innovation, une installation à montage direct, une technologie réglable et des contrôles intégrés



Incitatifs des services publics

Les produits sont homologués ENERGY STAR® et DLC®, permettant ainsi de réaliser des économies et créer une valeur ajoutée



Plus de choix

Produits d'éclairage personnalisables disponibles via nos programmes Rapid Response et Quick Ship



Formation & Éducation

Des cours en ligne dirigés par un instructeur afin de développer vos connaissances en matière d'éclairage et de contrôle

Visitez le site internet MarketPro Canada pour télécharger le catalogue!



[COOPERLIGHTING.COM/MARKETPRO/CANADA](https://www.cooperlighting.com/MarketPro/Canada)

NOS MARQUES ET LES MARCHÉS COUVERTS



RÉSIDENTIEL

Éclairage résidentiel pour projets de construction et de rénovation de logements individuels et collectifs.



COMMERCIAL

Éclairage et contrôles pour établissements de santé, centres éducatifs, commerces de détail et bureaux.



INDUSTRIEL

Éclairage et contrôles pour les entrepôts, centres de distribution et installations logistiques.



EXTÉRIEUR

Éclairage et contrôles pour les entrepôts, centres de distribution et installations logistiques

- ▶ 8 **HALO**
Plafonniers encastrés et de surface
- ▶ 24 **HALO COMMERCIAL**
Projecteurs encastrés commerciaux
- ▶ 27 **METALUX**
Ambiant commercial & industriel
- ▶ 38 **ARCHITECTURAL**
Commercial
- ▶ 41 **WAVELINX LITE**
Contrôle d'éclairage
- ▶ 44 **GREENGATE**
Capteurs et interrupteurs de contrôle
- ▶ 48 **LUMARK & LUMARK AP**
Extérieur commercial et industriel
- ▶ 54 **HALO OUTDOOR**
Commercial et résidentiel extérieur

TECHNOLOGIE SÉLECTIVE

Plusieurs choix d'éclairage, un seul luminaire

Technologie réglable sur site permet de prendre le contrôle. La sélection vous permet de choisir votre option, en tout temps. Réglez les températures de couleur (CCT) et les flux lumineux par simple action sur un interrupteur!



Découvrez
plus de 100
produits réglables
de HALO, Metalux et
Lumark.



COULEURS RÉGLABLES (CCT)

Choisissez parmi une large gamme de températures de couleur et créez une ambiance lumineuse idéale.



LUMINOSITÉS RÉGLABLES

Choisissez parmi les luminosités existantes pour créer un éclairage optimal.

QUICK SPEC

Solutions supérieures pour une fonctionnalité et une livraison meilleures!

Gardez une longueur d'avance sur les calendriers de projets exigeants

Nous avons regroupé tous les programmes d'expéditions rapides traditionnelles (par exemple Rapid Response, Quick Ship et Rapid Ship) dans un seul programme. Quick Spec devient votre solution pour des projets de construction rapides qui requièrent un accès rapide à l'information, une vaste gamme de produits d'éclairage et de contrôles ainsi qu'une expédition en **10 jours ou moins**.



INFORMATION RAPIDE

Ne perdez plus de temps à chercher l'information, les actifs et les outils pour vos projets.



SOLUTIONS RAPIDES

Trouvez une vaste gamme de produits de classe spécifiée en un endroit.



EXPÉDITION RAPIDE

Le délai de 10 jours pour certains produits répond aux besoins des calendriers de projets de construction exigeants.

Recherchez le logo Quick Spec au-dessus des tableaux de produits MarketPro identifiant les produits qualifiés.

Catalog Number	Description	Replaces Up To	Selectable CCT	Voltage	Selectable Lumens	Watts	UPC	DLC Product ID
LH8D-1218-UNV-L84050-U	Lensed H8 Select, Medium Dist	4-18, 3-T5HO, 175W MH	4000K-5000K	120-277V	13,000-18,000	85-124	080082274741	S-JIKSFT
LH8D-1824-UNV-L84050-U	Lensed H8 Select, Medium Dist	6-T5HO, 8-T8, 400W MH	4000K-5000K	120-277V	18,000-24,000	119-158	080082275625	S-24VMLJ
LH8D-2436-UNV-L84050-U	Lensed H8 Select, Medium Dist	8-T5HO, 10-T8, 750W MH	4000K-5000K	120-277V	24,388-36,000	155-246	080082276141	S-EUKB89

CLIQUER ICI pour en connaître davantage sur Quick Spec.

Focus sur les produits

Cooper Lighting Solutions conçoit des solutions d'éclairage de pointe visant à améliorer la sécurité des personnes, en améliorant l'intelligence des bâtiments, des résidences et des villes, et en renforçant leur durabilité. Découvrez nos dernières solutions d'éclairage ainsi que les nouveaux produits MarketPro.

► Cadre de montage Smashplate de HALO Encastré sans boîtier

Le cadre Smashplate est notre toute dernière solution sans boîtier pour les nouvelles constructions, il procure un montage sur boîte de jonction facile et s'utilise avec les luminaires sans boîtier de 3 po, 4 po et 6 po HALO.



Sans barre de montage!

PAGE **15**

► Metalux SPHB Hautes Baie

Le SPHB est un linéaire compact aux caractéristiques polyvalentes, adapté à de nombreuses applications. Offrant des luminosités réglables de 12 000 à 36 000 lumens, un CCT réglable et un port pour capteur intégré, il permet un contrôle immédiat de l'éclairage.



PAGE **36**

► Metalux SNX Linéaires

La série SNX Metalux offre une réglette DEL commercial entièrement configurable qui est polyvalente, élégante et hautement performante offerte en trois versions (boîtier et lentille).

Rapid Response



**Maintenant offerte
comme MarketPro!**

PAGE **31**



Projecteurs sans
boîtier
p. 9-15



Montage encastré
p. 15



Montage en
surface
p. 16-18



Bordures DEL
pour rénovation
p. 19-20



Boîtier/Bordure
p. 21



Éclairage
intelligent WI-FI
p. 22-23

HALO®

HALO est le leader de l'industrie des luminaires encastrés de haute qualité, offrant la plus grande sélection de solutions innovantes et flexibles adaptées à vos besoins.

HALO® PROJECTEURS SANS BOÎTIER

ÉLIMINEZ LES BOÎTIERS !

S'installe facilement en tout lieu !

- Solutions à CCT réglable sur site (2700-5000K)
- S'installe dans une cloison sèche ou un plafond suspendu (sans boîtier)
- Télécommande/boîte de jonction incluses
- Convient aux plafonds isolés et non isolés

PLUS DE FLEXIBILITÉ !

ÉCONOMISEZ TEMPS ET ARGENT !

SANS BOÎTIER!

Installation rapide et facile



GUIDE DE SÉLECTION DES PRODUITS HALO SLIM SANS BOÎTE

Bon

Mieux

Meilleur

	HLBSL & HLBE	HLBPH	HLB	HLBC	
CARACTÉRISTIQUES/PERFORMANCES	Mince 1/2" compact	✓	✓	✓ + Option d'installation 2 en 1 ("sans boîte à boîte")	
	Dimensions / formes	4" & 6" Rondes	4", 6" Rondes	3", 4", 6", 8", 12" Rondes, Carrées	
	Lentille	Lisse	Lisse	Prismatique à bas reflets	
	Luminosité maximum (Par dimensions @ 3000K)	745, 1025	805, 1015	595, 790, 1020, 2350, 2300	975, 1270 (Luminosité standard, spécifique)
	Sélecteur SeleCCT de la couleur sur site	3 CCT 27/30/3500K 30/40/5000K, Standard: 3000K	5 CCT 27/30/35/40/5000K	5 CCT 27/30/35/40/5000K	5 CCT c/a D2W D2W/27/30/35/40/5000K
CONTRÔLE	Gradation Coupure de phase (LE/TE) / 0-10V	Coupure de phase 10%	Coupure de phase 5%	Coupure de phase 5%, 0-10V ²	
	Durée de service estimée	35K	50K	50K	
	Tension d'entrée	120V	120V	120V, 120-277V	
ACCESSOIRES	Convient au support de montage	✓	✓	✓	
	Bordures décoratives³	✓	✓	✓ ¹	
	Espace à fils Slide-in-Side™⁴	✓	✓	✓	
	Barre de montage	✓ ⁵	✓	✓	

¹Les bordures rondes et les bordures rondes à carrées sont vendues séparément. ²Les HLB sont également disponibles dans les versions basse tension QuickLink (coupure de phase ou 0-10V) ou Wi-Fi connecté par WIZ Pro. ³Noir mat, bronze toscan, nickel satiné, blanc mat à peindre. ⁴Les espaces Slide-in-Side éliminent en général les débouchures. Pré-câbler à l'extérieur de la boîte J, rabattre la ou les languettes et insérer le câble sous gaine non métallique dans le serre-fils Slide-in-Side. ⁵Les barres de montage sont incluses avec le HLBSL mais sont vendues séparément pour les ensembles HLBE (HLBEMOUNT-12PK).

HALO PROJECTEURS SANS BOÎTIER

PLAFONNIER HLB PROJECTEURS SANS BOÎTIER

- Plafonnier à lentille prismatique DEL ultra-mince avec boîte de jonction déportée.
- S'installe dans les cloisons sèches ou les plafonds suspendus (sans boîte de jonction ou boîtier).
- CCT réglable sur site: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K et 5000K; 90 CRI.
- Installation par le dessous du plafond à une hauteur de plénum de 3-1/2 pouces seulement.
- Classé pour plafond isolé (IC) et non IC.



Numéro de catalogue	Description	Finition	Remplace jusqu'à	CCT réglable	Tension	Lumens	Puissances (W)	UPC	Energy Star ID
HLB4069FS1EMWR-C	4" Module, Rond	Blanc	65W INC	2700K-5000K	120V	752	12	080083856305	2322243
HLB6099FSE010MWR	6" Module, Rond	Blanc	75W INC	2700K-5000K	120-277V	1061	15	080083912285	2351377
HLB6099FS1EMWR-C	6" Module, Rond	Blanc	65W INC	2700K-5000K	120V	1103	16	080083856329	2322242
HLB8LS9FSE010MWR	8" Module, Rond	Blanc	150W INC	2700K-5000K	120-277V	2400	31	080083083367	2358045
HLB8169FS1EMWR	8" Module, Rond	Blanc	100W INC	2700K-5000K	120V	1761	21	080083150601	2358047
HLB4RTRMMB	Bordure ronde noir mat 4" pour HLB	Noir	Réflecteur - Bordure	Accessoire	Accessoire	Accessoire	Accessoire	080083268375	N/A
HLB6RTRMMB	Bordure ronde noir mat 6" pour HLB	Noir	Réflecteur - Bordure	Accessoire	Accessoire	Accessoire	Accessoire	080083268412	N/A

PLAFONNIER HLB SLIM EDGE PROJECTEURS SANS BOÎTIER

- Plafonnier à lentille DEL lisse avec télécommande / boîte de jonction.
- S'installe dans les cloisons sèches ou les plafonds suspendus (sans boîte de jonction ou boîtier).
- CCT réglable sur site: 2700K - 5000K par commutateur ; IRC 90.
- Installation sous le plafond avec une hauteur de plénum de 1-1/2 po seulement.
- Applications pour les plafonds isolés (IC) et non IC.



Numéro de catalogue	Description	Finition	Remplace jusqu'à	CCT réglable	Tension	Lumens	Puissances (W)	UPC	Energy Star ID
HLBPH4069FS1EMWR-C	4" Module, Rond	Blanc	65W INC	2700K-5000K	120V	805	10	080083252398	2385132
HLBPH6099FS1EMWR-C	6" Module, Rond	Blanc	65W INC	2700K-5000K	120V	1015	14	080083253517	2385133

SÉRIE HLBE PROJECTEURS SANS BOÎTIER

- Luminaire encastré sans boîte de 4"
- Vendu en ensembles de 12 et 24 unités aux entrepreneurs
- Température de couleur fixe à 3000K en blanc doux
- Conception ultra-mince de 1/2" et installation dans un espace de plénum de 2x2
- Installation sans boîte, ni boîtier ou boîte de jonction additionnels requis



Numéro de catalogue	Description	Finition	Remplace jusqu'à	CCT	Tension	Lumens	Puissances (W)	UPC
HLBE4069301EMWR-12PK	4" ROND, DEL à montage direct	Blanc	65W INC	3000K	120V	740	10.2	080083265503

PLAFONNIER HLB LITE PROJECTEURS SANS BOÎTIER

- Plafonniers ultra-mince de 4 et 6 pouces.
- S'installe dans les cloisons sèches ou les plafonds suspendus (ni boîte de jonction ou boîtier).
- Comprend une bordure ronde en polymère et une lentille lisse.
- 3 CCT réglables sur site : 2700K, 3000K, 3500K ou 3000K, 4000K, 5000K ; IRC de 90
- Installation par le dessous dans des plafonds de 3/8 à 5/8 po d'épaisseur.



Numéro de catalogue	Description	Finition	Remplace jusqu'à	CCT réglable	Tension	Lumens	Puissances (W)	UPC	Energy Star ID
HLBSL4069FS231EMWR	4" Module, Rond	Blanc	60W INC	2700K - 3500K	120V	753	10	080083912346	2349484
HLBSL4069FS351EMWR	4" Module, Rond	Blanc	60W INC	3000K - 5000K	120V	716	10	080083916368	2388758
HLBSL6099FS231EMWR	6" Module, Rond	Blanc	75W INC	2700K - 3500K	120V	954	13	080083912360	2388789
HLBSL6099FS351EMWR	6" Module, Rond	Blanc	75W INC	3000K - 5000K	120V	940	13	080083916382	2349480

SÉRIE HLBC COMFORT PROJECTEURS SANS BOÎTIER

- Disponible en format 4" et 6".
- Lentille prismatique régressive pour une réduction de l'éblouissement et un confort visuel supérieurs
- 5 options de température de couleur réglables et une option de gradation de chaleur
- Bordures décoratives rondes et carrées disponibles
- Homologué pour usage en milieu humide et étanche à l'air



Numéro de catalogue	Description	Finition	Remplace jusqu'à	CCT réglable	Tension	Lumens	Puissances (W)	UPC
HLBC4LS9FSD2W1EMWR	Comfort 4" ROND DEL à montage direct	Blanc	100W INC	2700K-5000K	120V	900	13	080083263097
HLBC6LS9FSD2W1EMWR	Comfort 6" ROND DEL à montage direct	Blanc	100W INC	2700K-5000K	120V	1200	16	080083263219
HLBC4RTRMMB	HLB 4" ROND bordure ronde noire mate	Noir	Bordure-rélecteur	Accessoire	Accessoire	Accessoire	Accessoire	080083263332
HLBC4STRMMB	HLB 4" CARRÉ bordure ronde noire mate	Noir	Bordure-rélecteur	Accessoire	Accessoire	Accessoire	Accessoire	080083263417
HLBC4STRMMW	HLB 4" CARRÉ bordure ronde blanche mate	Blanc	Bordure-rélecteur	Accessoire	Accessoire	Accessoire	Accessoire	080083263356
HLBC6RTRMMB	HLB 6" ROND bordure ronde noire mate	Noir	Bordure-rélecteur	Accessoire	Accessoire	Accessoire	Accessoire	080083263493
HLBC6STRMMW	HLB 6" CARRÉ bordure carrée blanche mate	Blanc	Bordure-rélecteur	Accessoire	Accessoire	Accessoire	Accessoire	080083263516
HLBC6STRMMB	HLB 6" CARRÉ bordure carrée noire mate	Noir	Bordure-rélecteur	Accessoire	Accessoire	Accessoire	Accessoire	080083263578

HALO PROJECTEURS SANS BOÎTIER

GUIDE DE SÉLECTION DES PRODUITS HALO SANS BOÎTE

Bon

Mieux

Meilleur



	LT-DM	CJB	RL-DM & RL-DM Night Light	HLA	RA-DM	RL-Slope	LCR	
CARACTÉRISTIQUES/PERFORMANCES	Type de luminaire	Plafonniers	Plafonnier étroit avec boîte J/contrôle + version 2 en 1 de la version " sans boîte " à la version " avec boîte " disponible	Downlight + éclairage nocturne	Ajustements du support (Inclinaison de 30° / rotation de 360°)	Ajustements du support (Inclinaison de 35° / rotation de 360°)	Pente régressée réglable (inclinaison de 9 à 45°)	Plafonniers, éclairage mural, DL + Urgence Batterie de secours
	Dimensions (rondes)	3", 4", 6"	4", 6"	4", 6"	3", 4"	4", 6"	4", 6"	2", 4", 6", 8"
	Bordures et lentilles	Diffuseur ou lisse et lentille plate	Pas simple régressé avec lentille plate et lisse	Diffuseur avec lentille arrondie (NL a une bordure transparente)	Faibles reflets Lentille prismatique ou lisse	Diffuseur avec lentille plate	Diffuseur avec optique intégrée	Lisse avec lentille plate
	Luminosité maximum (Par dimensions @ 3000K)	570, 645, 785	745, 920	955, 1300 (Luminosité standard, spécifique) (NL: 780, 1020)	710	790, 775	960, 1630	835, 1295, 3100, 8155
	Sélecteur SeleC-CT de la couleur sur site	3 CCT 27/30/3500K, 30/40/5000K, Standard: 3000K	5 CCT 27/30/35/40/5000K	5 CCT avec D2W D2W/27/30/35/40 5000K (NL: 2000K)	5 CCT 27/30/35/40/5000K	5 CCT avec D2W D2W/27/30/35/40 5000K	5 CCT 27/30/35 40/5000K	6 CCT 27/30/35/40 50/6500K
DURÉE DE SERVICE ESTIMÉE	Gradation Coupure de phase (LE/TE)/0-10V	Coupure de phase ¹ 10%	Coupure de phase ¹ 10%	Coupure de phase 5%, 0-10V2 (NL : coupure de phase de 5% - deux zones)	Coupure de phase 5%	Coupure de phase 5%	Coupure de phase 5%	5% Dual-Grad (coupure de phase + 0-10V), 0-10V
	Durée de service estimée	35K	35K	70K (NL: 50K)	50K	50K	50K	50K
	Tension d'entrée	120V	120V	120V (NL: 120V)	120V	120V	120V	120-277V
ACCESSOIRES	Convient au support de montage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Bordures décoratives³			✓ (RL-DM seulement)				✓
	Espace à fils Slide-in-Side™⁴			✓	✓	✓	✓	✓
	Barre de montage	✓		✓	✓	✓	✓	✓


¹ LT-DM également disponibles en version basse tension QuickLink (coupure de phase)

² RL-DM également disponibles en version basse tension QuickLink (0-10V)

³ Noir mat, bronze toscan, nickel satiné, blanc mat à peindre

⁴ Les espaces à fils Slide-N-Side éliminent les débouchures. Pré-câbler à l'extérieur de la boîte en J, rabattre la languette et insérer le câble sous gaine non métallique dans le serre-câble Slide-N-Side.

HALO PROJECTEURS SANS BOÎTIER



Ne restez pas dans l'ombre!

PLAFONNIER DE NUIT RL PROJECTEURS SANS BOÎTIER

- Plafonnier de nuit DEL de 4 et 6 po avec télécommande / boîte de jonction.
- S'installe dans les cloisons sèches ou les plafonds suspendus (sans boîte de jonction ou boîtier).
- Profondeur de 2 po, idéale pour les plénums très peu profonds.
- Deux modes: mode plafonnier et mode veilleuse.
- 5 options de température de couleur réglables et une option de gradation de chaleur



Numéro de catalogue	Description	Finition	Remplace jusqu'à	CCT réglable	Tension	Lumens	Puissances (W)	UPC	Energy Star ID
RLNL4079FSD2W1EWHDM	Montage direct 4"	Blanc	60W INC	2700K - 5000K	120V	780	9.4	080083265039	2403400
RLNL6109FSD2W1EWHDM	Montage direct 6"	Blanc	100W INC	2700K - 5000K	120V	1020	11.5	080083265053	2403403

PLAFONNIER À INCLINAISON RL PROJECTEURS SANS BOÎTIER

- Projecteurs DEL orientables de 4 et 6 pouces avec télécommande/boîte de jonction
- Ajustement de 9° à 45° en fonction de la pente du plafond.
- CCT réglable sur site: 2700K - 5000K par commutateur ; IRC 90.
- S'installe dans les cloisons sèches ou les plafonds suspendus (sans boîte de jonction ou boîtier).
- Compatible avec les cadres de montage de nouvelles constructions Halo.



Numéro de catalogue	Description	Finition	Remplace jusqu'à	CCT réglable	Tension	Lumens	Puissances (W)	UPC	Energy Star ID
RLS4099FS1EWHDMR-C	4" Module, Rond	Blanc	100W INC	2700K - 5000K	120V	966	11	080083253531	2382794
RLS6159FS1EWHDMR-C	6" Module, Rond	Blanc	100W INC	2700K - 5000K	120V	1630	19	080083253555	2382795

PLAFONNIER À DÉFLECTEUR RL PROJECTEURS SANS BOÎTE

- Plafonniers à lentille DEL régressive de 4 et 6 po avec télécommande/boîte de jonction.
- S'installe dans les cloisons sèches ou les plafonds suspendus (sans boîte de jonction ou boîtier).
- CCT réglable sur site: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K et 5000K; 90 CRI.
- Peut être installé dans un plafond de ½ po à 1 ¼ po d'épaisseur.



Numéro de catalogue	Description	Finition	Remplace jusqu'à	CCT réglable	Tension	Lumens	Puissances (W)	UPC	Energy Star ID
RL4LS9FSD2W1EWHDM-C	Montage direct 4"	Blanc	65W INC	2700K-5000K	120V	600/900	10.5	80083259045	2403141
RL6069FSD2W1EWHDM-C	Montage direct 6"	Blanc	65W INC	2700K-5000K	120V	750	7.5	80083259106	2402947
RL6LS9FSD2W1EWHDM-C	Montage direct 6"	Blanc	65W INC	2700K-5000K	120V	900/1200	13.8W	80083259120	2403144

PROJECTEUR COMMERCIAL LÉGER LCR PROJECTEURS SANS BOÎTIER

- Plafonniers DEL commerciaux légers en modèles de 2, 4, 6 et 8 po.
- S'installe dans les cloisons sèches ou les plafonds suspendus (sans boîte de jonction ou boîtier).
- CCT réglable sur site: 2700K - 5000K par commutateur ; IRC 90.
- Lentille régressive et déflecteur lisse pour une haute coupure optique.
- Entrée de 120-277V, gradation de 0-10V à 5%.



Numéro de catalogue	Description	Finition	Remplace jusqu'à	CCT réglable	Tension	Lumens	Puissances (W)	UPC	Energy Star ID
LCR208RD9FSE020	Montage direct LCR 2"	Blanc	65W INC	2700K - 6500K	120-227V	800	9	080083259144	2405806
LCR408RD9FSE020	Montage direct LCR 4"	Blanc	65W INC	2700K - 6500K	120-227V	800	9	080083261505	2405430
LCR412RD9FSE020	Montage direct LCR 4"	Blanc	75W INC	2700K - 6500K	120-227V	1200	15	080083261567	2405436
LCR615RD9FSE020	Montage direct LCR 6"	Blanc	75W INC	2700K - 6500K	120-277V	1604	16	080083261628	2405442
LCR621RD9FSE020	Montage direct LCR 6"	Blanc	150W INC	2700K - 6500K	120-277V	2329	25	080083261680	2405603
LCR630RD9FSE010	Montage direct LCR 6"	Blanc	150W INC	2700K - 6500K	120-277V	2981	30	080083261741	2405609

PROJECTEUR COMMERCIAL LÉGER LCR PROJECTEURS SANS BOÎTIER

Numéro de catalogue	Description	Finition	UPC
LCR6TRMSC	Module de rénovation 6"	Specular	080083890361

PLAFONNIER SELECCTABLE LT PROJECTEURS SANS BOÎTIER

- Projecteurs DEL de 3, 4 et 6 pouces avec télécommande/boîte de jonction
- S'installe dans les cloisons sèches ou les plafonds suspendus (sans boîte de jonction ou boîtier).
- 3 CCT réglables sur site : 2700K, 3000K, 3500K ou 3000K, 4000K, 5000K ; IRC de 90
- Graduable jusqu'à 10 % avec certains gradateurs à commutation.
- Pour plafonds isolés (IC) et non isolés (non-IC).



Numéro de catalogue	Description	Finition	Remplace jusqu'à	CCT réglable	Tension	Lumens	Puissances (W)	UPC	Energy Star ID
LT4069FS351EWHDMR-C	4" Module	Blanc	60W INC	3000K-5000K	120V	600	7.8	80083263868	2389364
LT6089FS351EWHDMR-C	6" Module	Blanc	100W INC	3000K-5000K	120V	600	8.5	80083263882	2389359

NOUVEAUX CADRES DE MONTAGE POUR NOUVELLES CONSTRUCTIONS PROJECTEURS SANS BOÎTIER

- Cadres pour nouvelles constructions de 3, 4 et 6 pouces pour les produits ronds et carré
- Nouveaux cadres de montage de 4 et 6 po pour les appareils ronds et carrés.
- Acceptent les luminaires, incluant les boîtiers rénovateurs et les projecteurs à montage direct.
- Utiliser pour prévoir l'emplacement au plafond ou installer des produits nécessitant des suspensions de barres.
- Fournissent des guides aux installateurs de cloisons sèches.
- Les barres de suspension s'ajustent jusqu'à 24 po de large et se rétractent sans avoir à les retirer.



Numéro de catalogue	Description	UPC
HL4RSMF	Cadre de montage rond/carré de 4"	080083876167
HL6RSMF	Cadre de montage rond/carré de 6"	080083876181
SP346RS	Cadre de montage réglable de 3 po, 4 po et 6 po	080083288236

SÉRIE FM À GRADATION MONTAGE ENCASTRÉ

- Dimensions de 8", 11", 15".
- 3 choix de CCT réglables sur site : 3000K, 4000K et 5000K pour les luminaires de 8".
- 5 choix de CCT réglables sur site : 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K pour les luminaires de 11" et 15".
- Prêt pour le montage dans les boîtiers incandescents de 5" et 6" pour rénovation.
- Parfait pour les chambres à coucher, les placards, les dortoirs, etc.



Numéro de catalogue	Description	Remplace jusqu'à	CCT réglable	Tension	Lumens	Puissances (W)	UPC	Energy Star ID
FM89S1EWHR	8" DEL montage encastré	100W INC	3500K-5000K	120V	950	10.5	080083256587	2399871
FM119S1EWHR	11" DEL montage encastré	22W CFL	3500K-5000K	120V	1050	14.5	080083257706	2399874
FM159S1EWHR	15" DEL montage encastré	2-100W INC	3500K-5000K	120V	1700	18	080083257720	2399877

HALO® MONTAGE EN SURFACE

Conçu pour une variété d'applications!

- Installation sous plafond, sans plaques ni clips.
- Conçu pour les boîtes de jonction carrées, octogonales, en forme de coquille ou rondes.
- Idéal pour les placards, les zones de rangement, les greniers et les sous-sols.

Installation rapide et facile



GUIDE DE SÉLECTION DES PRODUITS HALO POUR MONTAGE EN SURFACE

Bon

Mieux

Meilleur



		HLCE	HLS	BLD	JBD	FM	SMD	SLD
CARACTÉRISTIQUES/PERFORMANCES	Dimensions / formes	4", 6" Rondes	6", 9" Rondes	4", 6" Rondes	4" Rondes, Carrées	8", 11", 15"	4", 6", 12" Rondes, Carrées	4", 6" Rondes
	Bordures et lentilles	Courbé	Courbé	Courbé	Interchangeable carrées, rondes ou diffuseur à lentille complète	Lentille ronde	Bord quadrillé plat	Faible éblouissement Prismatique Lentille plate
	Luminosité maximum (Par dimensions @ 3000K)	965	945, 1330	800	715	950, 1050, 1700	740, 790, 2240	635, 1300
	Sélecteur SeleC-CT de la couleur sur site	Standard 3000K	Standard 3000K, 4000K	5 CCT 27/30/35 40/5000K	5 CCT 27/30/35 40/5000K	5 CCT 27/30/35 40/5000K	5 CCT 27/30/35 40/5000K	5 CCT 27/30/35 40/5000K
CONTRÔLE	Gradation							
	Coupeure de phase (LE/TE)	10%	10%	5%	5%	10%	5%	5%
	Durée de service estimée	35K	35K	50K	50K	50K	50K	50K
	Tension d'entrée	120V	120V	120V	120V	120V	120V, 120-277V	120V, 120-277V
ACCESSOIRES	Bordures décoratives ¹				✓		✓	

¹ Noir mat, bronze Toscan, nickel satiné, blanc mat à peindre

PLAFONNIER SLD

MONTAGE EN SURFACE

- Plafonnier de surface de 4 et 6 pouces à bas profil avec projection lumineuse descendante.
- CCT réglable sur site: 2700K - 5000K par commutateur ; IRC 90.
- Montage au plafond ou mural sur boîtes de jonction standards et classées anti-incendie.
- SLD6 s'adapte aux boîtiers encastrés pour plafonds isolés (IC) et aux boîtiers encastrés non IC de 5 et 6 pouces.
- Fourni avec un adaptateur de fil d'alimentation et un connecteur de câblage rapide DEL.



Numéro de catalogue	Description	Finition	Remplace jusqu'à	CCT réglable	Tension	Lumens	Puissances (W)	UPC	Energy Star ID
SLDSL4069S1EMWR	Plafonnier de surface de 4"	Blanc	65W INC	2700K-5000K	120V	600	9	080083153107	2395510
SLDSL6069S1EMWR	Plafonnier de surface de 6"	Blanc	65W INC	2700K-5000K	120V	600	9	080083153121	2395511
SLD6129S1EMWR	Plafonnier de surface de 6"	Blanc	75W INC	2700K-5000K	120V	1200	15	080083153145	2373952

PLAFONNIER SMD

MONTAGE EN SURFACE

- Plafonnier DEL à montage en surface à bas profil de 4, 6 et 12 po avec une large diffusion.
- CCT réglable sur site: 2700K - 5000K par commutateur ; IRC 90.
- Montage au plafond ou mural dans de nombreuses boîtes de jonction carrées, octogonales ou rondes de 3½ et de 4 po.
- Rétrofits dans des boîtiers encastrés pour plafond isolé (IC) et dans des boîtiers encastrés non classés IC de 4 et 6 pouces.
- Adaptateur de fil d'alimentation avec connecteur de filage rapide DEL inclus.



Numéro de catalogue	Description	Finition	Remplace jusqu'à	CCT réglable	Tension	Lumens	Puissances (W)	UPC	Energy Star ID
SMD4R69SWH-C	Montage en surface 4" Rond	Blanc	75W INC	2700K-5000K	120V	700	9.5	080083150045	2365919
SMD6R69SWH-C	Montage en surface 6" Rond	Blanc	75W INC	2700K-5000K	120V	800	9	080083150083	2395508
SMD12R209SWHE	Montage en surface 12"	Blanc	150W INC	2700K-5000K	120V	2232	27	080083138005	2388938
SMD14R209SWHE	Montage en surface 12"	Blanc	150W INC	2700K-5000K	120V	2014	26	080083138401	2388940

PROJECTEUR BLD

MONTAGE EN SURFACE

- Projecteur DEL pour montage en surface à bas profil de 4 et 6 pouces à grande diffusion
- 5 CCT réglables sur site : 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K ; IRC 90
- S'installe dans la plupart des boîtes de jonction et boîtes carrées, octogonales, rondes ou en forme de coquille de 3½ et 4 pouces.
- S'adapte aux boîtiers encastrés de 4, 5 et 6 pouces pour plafonds isolés (IC) et non isolés (non-IC).
- Adaptateur de fil d'alimentation avec connecteur de câblage rapide DEL inclus.



Numéro de catalogue	Description	Finition	Remplace jusqu'à	CCT réglable	Tension	Lumens	Puissances (W)	UPC	Energy Star ID
BLD4089SWHR-C	Montage direct, en surface de 4" rond	Blanc	65W INC	2700K-5000K	120V	802	10	080083867172	2362341
BLD6089SWHR-C	Montage direct, en surface de 6" rond	Blanc	65W INC	2700K-5000K	120V	812	10	080083867196	2362343

SÉRIE HALO JBD MINCE

MONTAGE EN SURFACE

- Projecteur de surface à bas profil avec lentille plate et lisse
- Montage au plafond ou mural dans des boîtes de jonction compatibles de 4".
- Bordures rondes, carrées et à lentille pleine interchangeables en plusieurs finitions
- 5 couleurs au choix sur site à 27/30/35/40/5000K.
- Plafonnier DEL, adaptateur de câble d'alimentation, connecteur de câblage rapide et matériel de montage inclus.
- Gradation de 5 % (coupe de phase), 50 000 heures, IRC de 90



Numéro de catalogue	Description	Finition	Remplace jusqu'à	CCT	Tension	Lumens	Puissances (W)	UPC	Energy Star ID
JBD4079FS1EWH	Luminaire 4" avec garniture blanc mat	Blanc	60W	2700K-5000K	120V	715	10	080083283514	2567962

Accessoires (en option)

Numéro de catalogue	Description	Finition	UPC
JBD4TRMMW	4" Bordure ronde	Blanc mat	080083283538
JBD4TRMMB	4" Bordure ronde	Noir mat	080083283590
JBD4TRMSN	4" Bordure ronde	Nickel satiné	080083283552
JBD4TRMTBZ	4" Bordure ronde	Bronze toscan	080083283576
JBD4STRMMW	4" Bordure carrée	Blanc mat	080083285679
JBD4STRMMB	4" Bordure carrée	Noir mat	080083285730
JBD4STRMSN	4" Bordure carrée	Nickel satiné	080083285693
JBD4STRMTBZ	4" Bordure carrée	Bronze toscan	080083285716
JBD4DIFF	4" Lentille complète	Diffuseur	080083283613



SÉRIE HLS

MONTAGE EN SURFACE

- Luminaires en forme de disque DEL de 4, 6 et 9 pouces pour montage en surface
- Installation sous le plafond, ni clips ou plaques requises
- S'installe dans la plupart des boîtes de jonction de 3½ pouces et 4 pouces et boîtes courtes.
- Entrée à 120 V, gradation par phase jusqu'à 10 %, conforme aux normes pour endroits humides
- Option de capteur de mouvements disponible



Numéro de catalogue	Description	Finition	Remplace jusqu'à	CCT	Tension	Lumens	Puissances (W)	UPC	Energy Star ID
HLS4079301EWH-6BP	4" ROND DEL pour montage en surface	Blanc	65W INC	3000K	120V	753	13	080083256662	2401097
HLS6099301EWH-6BP	6" ROND DEL pour montage en surface	Blanc	100W INC	3000K	120V	925	16	080083256785	2401103
HLS6099401EWH-6BP	6" ROND DEL pour montage en surface	Blanc	100W INC	4000K	120V	1048	16	080083256808	2401102
HLS9129301EWH	9" ROND DEL pour montage en surface	Blanc	100W INC	3000K	120V	1285	17	080083256907	2401113
HLS9129401EWH	9" ROND DEL pour montage en surface	Blanc	100W INC	4000K	120V	1353	17	080083256921	2401112
HLSMS9129301EWH	9" ROND DEL pour montage en surface	Blanc	100W INC	3000K	120V	1285	17	080083256969	2401120

Économies énergétiques maximales avec une installation facile

- Conforme à la plupart des boîtes encastrées et dimensions
- Convient aux nouvelles constructions et rénovations
- Remplace l'éclairage incandescent traditionnel

Installation rapide et facile



GUIDE DE SÉLECTION DES PRODUITS HALO DEL ENCASTRÉS AVEC BORDURES

Bon

Mieux

Meilleur



		LT	LA	RL	RL Éclairage Nocturne	RA	RSQ
CARACTÉRISTIQUES/PERFORMANCES	Type de bordure DEL	Plafonniers	Ajustements du support (Inclinaison de 35° / rotation de 360°)	Plafonniers	Plafonniers	Ajustements du support (Inclinaison de 35° / rotation de 360°)	Projecteurs carrés
	Dimensions / formes	4", 5/6" Rondes	4", 5/6" Rondes	3", 4", 5/6" Rondes	4", 5/6" Rondes	4", 5/6" Rondes	4", 5", 6" Carrées
	Bordures et lentilles	Diffuseur ou lisse et lentille plate	Diffuseur avec lentille plate	Diffuseur avec lentille courbée	Diffuseur avec lentille courbée + bordure transparente	Diffuseur avec lentille plate	Diffuseur avec lentille plate
	Luminosité maximum (Par dimensions @ 3000K)	570, 645, 785	955, 1300 (Luminosité standard, spécifique)	780, 1020	775, 1065	710	790, 775
	Sélecteur SeleCCT de la couleur sur site	5 CCT 27/30/35/40/5000K 3 CCT 27/30/3500K or 30/40/50K Standard: 3000K	3000K Standard	5 CCT avec D2W D2W 27/30/35/40 5000K	5 CCT avec D2W D2W/27/30/35 40/5000K + Éclairage nocturne (2000K)	5 CCT avec D2W D2W 27/30/35/40 5000K	5 CCT 27/30/35 40/5000K
CONTRÔLE	Gradation Coupe de phase (LE/TE)	10%	10%	5% ¹	5% (Deux zones)	5%	5%
	Durée de service estimée	50K	35K	70K	50K	50K	50K
	Tension d'entrée	120V	120V	120V	120V	120V	120V
ACCESSOIRES	Bordures décoratives ²			✓			✓

¹ Les bordures DEL RL sont également disponibles en versions intelligentes Wi-Fi connectées par WiZ Pro.

² Noir mat, Bronze toscan, Nickel satiné, Blanc mat à peindre

HALO MODULE DE RÉNOVATION

PLAFONNIER LT DEL POLYVALENT AVEC BORDUE ET DÉFLECTEUR RÉNOVATION

- Les luminaires encastrés avec déflecteur sont adaptés aux plafonds isolés (IC) de 4, 5 et 6 po et aux boîtiers encastrés non classés IC.
- Pour utilisation avec des boîtiers HALO 4, 5 et 6 po pour nouvelles constructions et rénovations.
- Les ressorts de torsion ou les lames de blocage assurent le bon maintien de la bordure.
- Une lentille diffuse peu profonde assure une protection de la source et un classement pour endroits humides;90 CRI.
- Utilisable dans les douches ou dans les plafonds extérieurs couverts; Étanche à l'air.



Numéro de catalogue	Description	Finition	Remplace jusqu'à	CCT	Tension	Lumens	Puissances (W)	UPC	Energy Star ID
LT460WH6930R-C	Déflecteur de rénovation de 4"	Blanc	60W INC	3000K	120V	554	8	080083873692	2309297
LT560WH6930R-C	Déflecteur de rénovation de 5/6"	Blanc	60W INC	3000K	120V	683	10	080083873715	2309300

PLAFONNIER SELECCTABLE™ LT RÉNOVATION

- Les plafonniers DEL sont disponibles avec une bordure lisse ou déflectrice.
- S'installe dans des boîtiers encastrés pour plafonds isolés (IC) et non-isolés (non-IC) de 4, 5 et 6 po.
- CCT spécifique ou réglable sur site: 2700K, 3000K, 3500K ou 3000K, 4000K, 5000K ; IRC de 90
- Gradable jusqu'à 10% avec certains gradateurs à commutation
- Convient pour un usage dans les douches et les plafonds couverts extérieurs.



Numéro de catalogue	Description	Finition	Remplace jusqu'à	CCT réglable	Tension	Lumens	Puissances (W)	UPC	Energy Star ID
LT4069FS1EWHR	4" Diffuseur-bordure de rénovation	Blanc	60W INC	2700K-5000K	120V	600	6.7	080083283965	2508121
LT56079FS1EWHR	5/6" Diffuseur-bordure de rénovation	Blanc	65W INC	2700K-5000K	120V	750	7.9	080083284047	2508241
LTSS4069FS351EWHWR	4" Bordure lisse pour rénovation	Blanc	40W INC	2700K-5000K	120V	600	7	080083162543	2389268

PLAFONNIER SELECCTABLE™ RL RÉNOVATION

- Plafonnier DEL avec réflecteur et température de couleur réglable sur le site.
- 5 températures de couleur réglables, CCT de: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K et 5000K.
- IRC : 90, L70 à 70 000 heures (maintien de 70 % de la luminosité à 70 000 heures).
- Conforme pour emplacements humides et mouillés pour douches et plafonds protégés.
- Gradation à 120V, jusqu'à 5%, certifiée AIR-TITE™ et ENERGY STAR™.



Numéro de catalogue	Description	Finition	Remplace jusqu'à	CCT réglable	Tension	Lumens	Puissances (W)	UPC	Energy Star ID
RL3059FSD2W1EWH-C	DEL 3" à montage direct	Blanc	65W INC	2700K-5000K	120V	600/900	6.4	80083259007	2402944
RL4LS9FSD2W1EWH-C	Déflecteur de rénovation de 4"	Blanc	65W INC	2700K-5000K	120V	970	10.9	80083259021	2402941
RL56069FSD2W1EWH-C	Déflecteur de rénovation de 5/6"	Blanc	65W INC	2700K-5000K	120V	700	6.8	80083259069	2402950
RL56LS9FSD2W1EWH-C	Déflecteur de rénovation de 5/6"	Blanc	100W INC	2700K-5000K	120V	1355	14.3	80083259083	2402953

SÉRIE E BOÎTIERS

- Des boîtiers compacts et pratiques pour nouvelles constructions ou pour la rénovation de bâtiments résidentiels ou commerciaux légers.
- Optimisé et homologué pour les lampes tungstène-halogène et les lampes à incandescence, CFL et DEL conformes à l'EISA.
- Pour installation dans des plafonds isolés (IC) et non IC ; conforme au code d'étanchéité à l'air.
- Comprend les boîtiers peu profonds pour les applications à espace limité dans le plénum.



Numéro de catalogue	Description	Prise	Source lumineuse	Tension	UPC
E51CAT	Nouvelle construction 5" IC, Air-Tite	E26	HAL., INC., LED, CFL	120V	080083737420

SÉRIE H BOÎTIERS

- La référence dans l'industrie pour les applications commerciales et résidentielles.
- Optimisé et répertorié pour les lampes halogènes au tungstène et les lampes à incandescence, CFL et DEL conformes à EISA.
- Pour installation dans des plafonds isolés (IC) et non IC avec une construction conforme au code d'étanchéité à l'air.
- Utiliser avec une variété de bordures et de finitions pour différents effets d'éclairage ou harmoniser tout type de décor.
- Grande variété de bordures disponibles afin d'obtenir l'éclairage souhaité.



Numéro de catalogue	Description	Prise	Source lumineuse	Tension	UPC
H245ICAT	Nouvelle construction de 4" ultra mince	Connexion rapide (sans prise)	Modules DEL	120/277V	080083770717
H99ICAT	Nouvelle construction 4", IC Air-Tite, peu profond	E26	HAL., INC., LED, CFL	120V	080083582259
H99TAT	Nouvelle construction 4", non CI, Air-Tite, peu profond	E26	HAL., INC., LED, CFL	120V	080083584260


SÉRIES 4" ET 5" BORDURES ET ACCESSOIRES

- Les bordures définissent la forme du faisceau lumineux afin de minimiser l'éblouissement des ouvertures et de réduire la luminosité du plafond.
- Les bordures ouvertes focalisent le faisceau lumineux vers le bas pour assurer une distribution uniforme.
- Peut être utilisé dans de nouvelles constructions et la rénovation de logements.
- Offert dans différents styles et accepte différents modèles de lampes.



Numéro de catalogue	Description	Finition	Source lumineuse	UPC
993W	Bordure de 4" avec déflecteur en spirale blanc	Blanc	Halogen, INC, LED, CFL	080083628483
5125WB	Réflecteur conique complet de 5"	Blanc	Halogen, INC, LED, CFL	080083743162
5010W	Bordure blanche 5" sans spirales	Blanc	Accessoire	662400602750
VBB2	Boîte pare-vapeur - 24 pièces par emballage	Bleue	N/A	662400500575
H347	Transformateur de 347V à 120V, 75VA	Accessoire	Accessoire	662400151289

Pour une vie meilleure En Couleur



Gradation sans fils

Emplacements humides ou mouillés

Culot standard E26

90 CRI

Affiche des couleurs naturelles

Connexion Wi-Fi

Très grand angle

Rythme circadien



16 millions de couleurs

Blanc réglable

HALO disponible avec WiZ Pro!

Un éclairage parfait pour tous vos environnements. Définissez une ambiance avec 16 millions de couleurs + un éclairage blanc grâce au WiZ App ou un assistant vocal compatible.

Les installateurs trouveront également dans WiZ App les fonctions et les outils nécessaires à la mise en place et à la gestion rapide et efficace de multiples projets.



RÉGLAGE DIY

N'importe qui peut déclencher et contrôler l'éclairage via Wi-Fi grâce à l'application WiZ.



RÉGLAGE PRO

Cette application permet aux installateurs d'effectuer des demandes préalables au Wi-Fi, gérer plusieurs projets et accéder aux fonctions avancées de WiZ Pro.



FONCTION WIZCLICK

Actionnez le sélecteur pour changer entre deux environnements.

Intégrations



DIFFUSEUR ENCASTRÉ INTELLIGENT WI-FI RL

DIFFUSEUR DEL (CONNECTÉ PAR WIZ PRO)

- L'application WIZ permet un contrôle sans fils de la température, de la couleur, de la gradation et des ambiances d'éclairage, conjointement à l'automatisation résidentielle.
- Le luminaire offre 16 millions de couleurs et une lumière blanche réglable de 2200 à 6500K.
- Luminaire LED avec contrôle à distance, boîte de jonction et matériel de montage inclus.
- Contrôle Wi-Fi et gradation jusqu'à 5% via l'application WIZ, 50 000 heures, IRC 90+.




Numéro de catalogue	Description	Finition	CCT réglable	Tension	Lumens	Puissances (W)	UPC	Energy Star ID
RL4069WZRGBWWHR-C	4" Bordure intelligente Wi-Fi (Wiz Pro)	Blanche	Toutes couleurs & blanc réglable (2200-6500K)	120V	632	8	080083256525	2397255
RL56069WZRGBWWHR-C	5/6" Bordure intelligente Wi-Fi (Wiz Pro)	Blanche	Toutes couleurs & blanc réglable (2200-6500K)	120V	736	8	080083256501	2397258

HLB WI-FI INTELLIGENT MINCE

PLAFONNIERS DEL SANS BOÎTES (RACCORDÉS PAR WIZ PRO)

- L'application WIZ permet de contrôler sans fils la température, la couleur, la gradation et les ambiances d'éclairage, conjointement avec l'automatisation résidentielle.
- Les luminaires offrent 16 millions de couleurs et une lumière blanche réglable de 2200 à 6500 K.
- Luminaire LED avec contrôle à distance/boîte de jonction et matériel de montage inclus
- Contrôle Wi-Fi et gradation jusqu'à 5% via l'application WIZ, 50 000 heures, IRC de 90




Numéro de catalogue	Description	Finition	CCT réglable	Tension	Lumens	Puissances (W)	UPC	Energy Star ID
HLB4069WZRGBWMWR-C	4" Plafonnier intelligent Wi-Fi (Wiz Pro)	Blanche	Toutes couleurs & blanc réglable (2200-6500K)	120V	606	7.4	080083256563	2408244
HLB6099WZRGBWMWR-C	6" Plafonnier intelligent Wi-Fi (Wiz Pro)	Blanche	Toutes couleurs & blanc réglable (2200-6500K)	120V	974	12	080083256549	2408245

PROJECTEUR INTELLIGENT WI-FI ESF

SÉCURITÉ EXTÉRIEURE (CONNECTÉE PAR WIZ PRO)

- L'application WIZ permet de contrôler sans fils la température, la couleur, la gradation et les ambiances d'éclairage, conjointement avec l'automatisation résidentielle.
- Les luminaires offrent 16 millions de couleurs et une lumière blanche réglable de 2200 à 6500 K.
- Projecteurs DEL de conception simple, parfaits pour la sécurité et l'environnement extérieur.
- Contrôle et gradation par WiFi via l'application WIZ, 50 000 heures de service, adapté aux endroits humides, jusqu'à 2 000 lumens.



Numéro de catalogue	Description	Finition	CCT réglable	Tension	Lumens	Puissances (W)	UPC
ESF2ARGBWFB-WIZ	4" Bordure intelligente Wi-Fi (Wiz Pro)	Noire	Toutes couleurs & blanc réglable (2200-6500K)	120V	2235	29	80083260300
ESF2ARGBWFW-WIZ	5/6" Bordure intelligente Wi-Fi (Wiz Pro)	Blanche	Toutes couleurs & blanc réglable (2200-6500K)	120V	2445	29	80083260324



Plafonniers
série HC
p. 25-26

HALO[®]

COMMERCIAL

PROJECTEURS DEL

HALO Commercial offre un excellent équilibre entre le confort visuel et l'efficacité énergétique, avec des produits conçus et fabriqués conformément au code commercial et en respectant les budgets.

SÉRIE DE PROJECTEURS HC4 PROJECTEUR

- Série de plafonniers pour nouvelles constructions et rénovations de 4".
- Kit de rénovation pour l'installation sous le plafond pour la conversion aux DEL.
- 4 choix de luminosité; Lumens : 1000, 1500, 2000 ou 3000, 4000.
- 4 températures de couleur: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K CCT; CRI 80 ou 90.
- Distributions: Réflecteurs de précision en format étroit, moyen et large.



Numéro de catalogue	Description	Remplace jusqu'à	CCT	Tension	Lumens réglables (jusqu'à)	Puissances (W)	UPC
HC410D010	Plafonnier DEL encastré de 4"	Boîtier	N/A	120-227V	1000	10.1	080083860586
HC415D010	Plafonnier DEL encastré de 4"	Boîtier	N/A	120-227V	1500	14.2	080083860609
HC420D010	Plafonnier DEL encastré de 4"	Boîtier	N/A	120-227V	2000	21.4	080083860623
HC430D010	Plafonnier DEL encastré de 4"	Boîtier	N/A	120-227V	3000	27.2	080083860654
HM40525830	Module DEL de 4",80 CRI	150W INC, 2-26W CFL,	3000K	120-277V	500-2500	6/10/15/21/28	080083213924
HM40525835	Module DEL de 4",80 CRI	150W INC, 2-26W CFL	3500K	120-227V	500-2500	6/10/15/21/28	080083213948
HM40525840	Module DEL de 4",80 CRI	150W INC, 2-26W CFL	4000K	120-227V	500-2500	6/10/15/21/28	080083213962
HM40525935	Module DEL de 4",80 CRI	150W INC, 2-26W CFL	3500K	120-227V	500-2500	6/10/15/21/28	080083214044

Le projecteur complet comprend: Boîtier + Module DEL + Réflecteur

ACCESSOIRES POUR PLAFONNIERS SÉRIE HC4 DEL DE 4"

Numéro de catalogue	Description	Finition	UPC
41MDC	Réflecteur conique de 4", angle de faisceau moyen de 60°	Bride polie, spéculaire claire	080083850167
41MDCWF	Réflecteur conique de 4", angle de faisceau moyen de 60°	Spéculaire claire, bride blanche	080083850228
41MDH	Réflecteur conique de 4", angle de faisceau moyen de 60°	Semi-spéculaire claire, bride polie	080083850181
41MDHWF	Réflecteur conique de 4", angle de faisceau moyen de 60°	Semi-spéculaire claire, bride blanche	080083850242
41MDW	Réflecteur conique de 4", angle de faisceau moyen de 60°	Semi-spéculaire claire, bride blanche	080083850204
41WDH	Réflecteur conique de 4", faisceau à grand angle de 75°	Semi-spéculaire claire, bride blanche	080083850280
41WDC	Réflecteur conique de 4", faisceau à grand angle de 75°	Spéculaire claire, bride blanche	080083850266
41WDCWF	Réflecteur conique de 4", faisceau à grand angle de 75°	Spéculaire claire, bride blanche	080083850365



41MDC



41WDC



41MDHWF

SÉRIE DE PROJECTEURS HC6 PROJECTEUR

- Série de plafonniers pour nouvelles constructions et rénovations de 4".
- Kit de rénovation pour l'installation sous le plafond pour la conversion aux DEL.
- 4 choix de luminosité; Lumens : 1000, 1500, 2000 ou 3000, 4000.
- 4 températures de couleur: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K CCT; CRI 80 ou 90.
- Distributions: Réflecteurs de précision en format étroit, moyen et large.



Numéro de catalogue	Description	Remplace jusqu'à	CCT	Tension	Lumens réglables (jusqu'à)	Puissances (W)	UPC
HC610D010	Plafonnier DEL encastré de 6"	Boîtier	N/A	120-227V	1000	36	080083883646
HC615D010	Plafonnier DEL encastré de 6"	Boîtier	N/A	120/277V	1500	36	080083883660
HC620D010	Plafonnier DEL encastré de 6"	Boîtier	N/A	120/277V	2000	36	080083883684
HM60525830	Module DEL de 6" 80CRI	150W INC, 2-26W CFL	3000K	120-227V	500-2500	6/10/15/21/28	080083214648
HM60525835	Module DEL de 6" 80CRI	150W INC, 2-26W CFL	3500K	120-227V	500-2500	6/10/15/21/28	080083214662
HM60525840	Module DEL de 6" 80CRI	150W INC, 2-26W CFL	4000K	120/277V	500-2500	6/10/15/21/28	080083214686

Le projecteur complet comprend: Boîtier + Module DEL + Réflecteur

ACCESSOIRES DE PLAFONNIERS SÉRIE HC6 DEL 6"

Numéro de catalogue	Description	Finition	UPC
61MDC	Réflecteur conique de 6", angle de faisceau moyen de 60°	Bride polie, spéculaire claire	080083850969
61MDCWF	Réflecteur conique de 6", angle de faisceau moyen de 60°	Bride polie, spéculaire claire	080083851027
61MDH	Réflecteur conique de 6", angle de faisceau moyen de 60°	Semi-spéculaire claire	080083850983
61MDHWF	Réflecteur conique de 6", angle de faisceau moyen de 60°	Semi-spéculaire, Blanc Flange	080083851041
61MDW	Réflecteur conique de 6", angle de faisceau moyen de 60°	Blanc Finition, Blanc Flange	080083851003
61NDW	Réflecteur conique de 6", angle de faisceau étroit de 55°	Blanc Finition, Blanc Flange	080083850907
61WDC	Réflecteur conique de 6", faisceau à grand angle de 65°	Spéculaire claire, bride blanche	080083851065
61WDH	Réflecteur conique de 6", faisceau à grand angle de 65°	Semi-spéculaire claire	080083851089



61MDC



61WDC



Panneaux plats
p. 28-29



Plafonniers
p. 29-30



Linéaires
p. 31-32



Enveloppants
p. 32-33

METALUX

ÉCLAIRAGE DEL COMMERCIAL

La gamme Metalux commercial propose un large choix de luminaires économiques et esthétiques avec une grande variété de températures de couleur et luminosités réglables.

LA SÉRIE CGT - LE CHOIX DES ENTREPRENEURS PANNEAUX PLATS

- Panneau économique adapté aux plénums peu profonds.
- Boîtier robuste en acier moulé sous pression, pré-peint offrant une longévité maximale.
- Les micro-optiques acryliques fournissent un éclairage uniforme dans tous les espaces.
- Cadre en aluminium extrudé avec coins biseautés scellés au boîtier assurant une grande durabilité.
- Idéal pour les espaces de bureau, les établissements scolaires, de santé et les commerces de détail.



CCT et luminosités spécifiques



Numéro de catalogue	Description	Remplace jusqu'à	CCT	Tension	Lumens	Puissances (W)	UPC	ID produit DLC
14CGT4040C	Panneau encastré 1'x4'	2-T8 32W, 3-T8 32W	4000K	120/277V	4000	39.4/38.8	080083879540	PGNH8KOZ
22CGT3535C	Panneau encastré 2'x2'	3-T8	3500K	120/277V	3449	32	080083880003	P6WE1HNZ
22CGT3540C	Panneau encastré 2'x2'	3-T8	4000K	120/277V	3582	32	080083880027	P0YGNM7S
24CGT4535C	Panneau encastré 2'x4'	2-T8, 3-T8	3500K	120/277V	4268	38	080083880089	P28JP113
24CGT4540C	Panneau encastré 2'x4'	2-T8, 3-T8	4000K	120/277V	4432	38	080083880102	PLTEVMIJ
24CGT4550C	Panneau encastré 2'x4'	2-T8, 3-T8	5000K	120/277V	4432	38	080083880126	P8BJJLKN
24CGT5540C	Panneau encastré 2'x4'	3-T8, 4-T8	4000K	120/277V	5337	47	080083880188	P5F04P82

ACCESSOIRES POUR PANNEAUX DEL CGT

Numéro de catalogue	Description	UPC
CGTSURF14	Kit de montage en surface pour cgt 1x4	080083083145
CGTSURF22	Kit de montage en surface pour cgt 2x2	080083083121
CGTSURF24	Kit de montage en surface pour cgt 2x4	080083083107

CGTS NUV PANNEAUX PLATS

- Panneau DEL rétro-éclairé avec interrupteurs de sélection situés sur le côté du boîtier de jonction, facilitant un réglage rapide et facile.
- Les micro-optiques en acrylique fournissent un éclairage uniforme sur toute la surface.
- Idéal pour les bureaux, les établissements scolaires, les établissements de santé et les commerces de détail.



CCT et luminosités réglables



Numéro de catalogue	Description	Remplace jusqu'à	CCT réglable	Tension	Lumens réglables	Puissances (W)	UPC	ID produit DLC
14CGTS-NUV	Panneau encastré 1'x4'	2-T8 32W, 3-T8 32W	3500K-5000K	120-347V	3500-4500	30/35/40	080083247806	PLA9H842922L
22CGTS-NUV	Panneau encastré 2'x2'	2-T8 32W, 3-T8 32W	3500K-5000K	120-347V	3500-4500	30/35/40	080083247837	PLDJXEJRPJQR
24CGTS-NUV	Panneau encastré 2'x4'	3-T8 32W, 3-T5 28W	3500K-5000K	120-347V	4000-6000	35/40/50	080083247851	PLJQJRPJ7TDJ
CGTSNUV-SURF14	Kit de montage en surface 1'x4'	Accessoire	N/A	Accessoire	N/A	N/A	080083248308	N/A
CGTSNUV-SURF22	Kit de montage en surface 2'x2'	Accessoire	N/A	Accessoire	N/A	N/A	080083248322	N/A
CGTSNUV-SURF24	Kit de montage en surface 2'x4'	Accessoire	N/A	Accessoire	N/A	N/A	080083248346	N/A

SÉRIE FPANEL

PANNEAUX PLATS

- Panneau plat ultra-fin; moins de 2 pouces de hauteur pour les plénums peu profonds.
- Facile à installer grâce au grand compartiment de câblage et aux écrous inclus.
- Sélecteur permettant de régler la température de couleur, les luminosités et les puissances en fonction des besoins
- Optique visuelle raffinée, guide de lumière acrylique exceptionnel; éclairage uniforme dans tous les espaces.
- Idéal pour les espaces de bureau, les établissements scolaires, de santé et les commerces de détail.



CCT et luminosités spécifiques

Numéro de catalogue	Description	Remplace jusqu'à	CCT	Tension	Lumens	Puissances (W)	UPC	ID produit DLC
14FP4240C	Panneau encastré 1'x4'	2-T8 32W, 3-T8 32W	4000K	120/277V	4451	39	080083833481	PBGLLF3K
22FP3240C	Panneau encastré 2'x2'	3-T8	4000K	120/277V	3560	30	080083833542	PUOIG6S2
22FP4235C	Panneau encastré 2'x2'	2-U6T8	3500K	120/277V	4641	39	080083833580	P8HIK308
22FP4240C	Panneau encastré 2'x2'	3-U6T8	4000K	120/277V	4567	39	080083833603	PELH4PNQ
24FP4740C	Panneau encastré 2'x4'	2-T8, 3-T8	4000K	120/277V	4858	40	080083833665	PGY6ID6B
24FP6440C	Panneau encastré 2'x4'	3-T8, 4-T8	4000K	120/277V	6611	59	080083833726	N/A

FPANEL LED SERIES ACCESSORIES

Numéro de catalogue	Description	UPC
FPSUS24	Kit de suspension pour panneaux (CGT, FP, FPX)	080083258895
FPXSURF14	Kit de montage en surface pour panneau plat 1x4	080083802708
FPXSURF22	Kit de montage en surface pour panneau plat 2x2	080083802722
FPXSURF24	Kit de montage en surface pour panneau plat 2x4	080083802746

ACHIEVA ENCASTRÉ RÉGLABLE

PLAFONNIER ENCASTRÉ

- Conception simple avec (3) températures de couleur réglables et (3) ensembles lumineux réglables.
- Conception ultra-mince de 1.5" pour plénums peu profonds.
- Le boîtier moulé d'une seule pièce offre une apparence moderne et esthétique.
- Jusqu'à 146 LPW pour plus d'économies d'énergie et une réduction du nombre de watts par pied carré.



Numéro de catalogue	Description	Remplace jusqu'à	CCT réglable	Tension	Lumens	Puissances (W)	UPC	ID produit DLC
14ARS-L3C3-NUV	Troffer 1x4	2-T8 32W	3500K;4000K;5000K	120-347V	2800-4600	20/25/34	080083287529	S-TKCBT4
22ARS-L3C3-NUV	Troffer 2x2	3-U6T	3500K;4000K;5000K	120-347V	2800-4300	20/27/33	080083287543	S-G4W4DW
24ARS-L3C3-NUV	Troffer 2x4	2-T8 32W, 2-T5 54W	3500K;4000K;5000K	120-347V	3400-6300	25/33/47	080083287567	S-3KXXVF

SÉRIE CRUZE ST ENCASTRÉE PLAFONNIER ENCASTRÉ

- Lentille centrale en forme de nacelle offrant un attrait esthétique.
- La conception sans loquet procure un aspect architectural épuré; Lentille acrylique striée et givrée.
- Système DEL de haute performance avec distribution lumineuse de pointe.
- Choix idéal pour les établissements commerciaux, institutionnels et hospitaliers.



CCT et luminosités spécifiques

Numéro de catalogue	Description	Remplace jusqu'à	CCT	Tension	Lumens	Puissances (W)	UPC	ID produit DLC
14CZ2-39-UNV-L835-CD1-U	Plafonnier encastré 1'x4'	2-T8 32W	3500K	120/277V	3545	31.2	080083151103	PJ5LDRBX
14CZ2-39-UNV-L840-CD1-U	Plafonnier encastré 1'x4'	2-T8 32W	4000K	120/277V	3545	31.2	080083147335	PCSA3DGA
22CZ2-39-UNV-L835-CD1-U	Plafonnier encastré 2'x2'	3-T8, 4-T8, 2-T5HO	3500K	120/277V	3943	34	080083881284	P0AXJUK1
22CZ2-39-UNV-L840-CD1-U	Plafonnier encastré 2'x2'	3-T8, 4-T8, 2-T5HO	4000K	120/277V	3943	34	080083881307	PU7UA6BJ
22CZ2-44-UNV-L835-CD1-U	Plafonnier encastré 2'x2'	3-U6T8	3500K	120/277V	4424	31.2	080083881321	PXAMKHHN
22CZ2-44-UNV-L840-CD1-U	Plafonnier encastré 2'x2'	3-U6T8	4000K	120/277V	4424	31.2	080083881345	PKWC1G2R
24CZ2-50-UNV-L835-CD1-U	Plafonnier encastré 2'x4'	2-T8, 2-T5	3500K	120/277V	5015	48	080083881628	POK3FN8Z
24CZ2-50-UNV-L840-CD1-U	Plafonnier encastré 2'x4'	2-T8, 2-T5	4000K	120/277V	5015	48	080083881642	PI0YCHQ9

Note : Les produits DLC Premium sont indiqués en caractères gras

SÉRIE GRLED PLAFONNIER ENCASTRÉ

- Conçu et fabriqué pour des applications d'éclairage général.
- Un boîtier peu profond et de faible hauteur, compatible avec des plénums peu profonds.
- Lentille prismatique traditionnelle A12 et assemblage du couvercle; classé pour plafond isolé (IC).
- Facile à installer; Convient à la plupart des systèmes à grille en T; Entretien sous le plafond.



Numéro de catalogue	Description	Remplace jusqu'à	CCT	Tension	Lumens	Puissances (W)	UPC	ID produit DLC
24GR-LD5-48-F1-UNV-L835-CD1-U	Plafonnier encastré statique de 2' x 4'	2-T8 32W	3500K	120/277V	4800	43	080083817160	PUSH29NN
24GR-LD5-48-F1-UNV-L840-CD1-U	Plafonnier encastré statique de 2' x 4'	2-T8 32W	4000K	120/277V	4800	43	080083817153	PMDVK98H
24GR-LD5-64-F1-UNV-L835-CD1-U	Plafonnier encastré statique de 2' x 4'	2-T8 32W	3500K	120/277V	6400	48	080083798889	P9KHQJP1

Note : Les produits DLC Premium sont indiqués en caractères gras

OPTIONS DE PLAFONNIERS ENCASTRÉS ET ACCESSOIRES

Numéro de catalogue	Description
DF-14W-U	Kit de cadre pour cloisons sèches 1'x4'
DF-22W-U	Kit de cadre pour cloisons sèches 2'x2'
DF-24W-U	Kit de cadre pour cloisons sèches 2'x4'

SÉRIE SLSTP LINÉAIRES

- Linéaires DEL avec embouts décoratifs et retrait de la lentille sans outil.
- Convient pour une application en rangée simple ou continue.
- Possibilité de montage en surface, suspendu ou mural.
- La lentille en polycarbonate résistant aux chocs réduit l'entretien.



CCT et luminosités réglables

Número de catalogue	Description	Remplace jusqu'à	CCT réglable	Tension	Lumens réglables	Puissances (W)	UPC	ID produit DLC
4SLSTPSLC-347	Lentille unique de 4'	2-T8 32W, 1-T5HO 54W	3500K-5000K	347V	2400-6000	18/30/46	080083249466	Pending Approval
4SLSTPSLC-UNV	Lentille unique de 4'	2-T8 32W, 1-T5HO 54W	3500K-5000K	120/277V	2400-6000	18/30/46	080083174416	Pending Approval
8SLSTPSLC-347	Lentille unique de 8'	4-T8 32W, 2-T12 75W	3500K-5000K	347V	4300-11200	33/63/85	080083249480	Pending Approval
8SLSTPSLC-UNV	Lentille unique de 8'	4-T8 32W, 2-T12 75W	3500K-5000K	120/277V	4300-11200	33/63/85	080083174423	Pending Approval

CCT et luminosités spécifiques

Número de catalogue	Description	Remplace jusqu'à	CCT	Tension	Lumens	Puissances (W)	UPC	ID produit DLC/Energy Star ID
4SLSTP4040DD-120V	Lentille unique de 4'	2-T8 32W, 1-T5HO 54W	4000K	120V	4000	40	080083705801	2268835 *
4SLSTP4040DD-UNV	Lentille unique de 4'	2-T8 32W, 1-T5HO 54W	4000K	120/277V	4927	41	080083705825	PXZQGN9C
8SLSTP8040DD-UNV	Lentille unique de 8'	4-T8 32W, 2-T12 75W	4000K	120/277V	9304	79	080083814787	P0K8WFD1

Note: les produits Energy Star affichent un astérisque (*).

Kits de capteurs

Número de catalogue	Description	Capteur PIR	UPC
SLSTP MS00 KIT	Kit de capteur SLSTP installable sur site	100% / 50% / OFF	080083254200
SLSTP MS25 KIT	Kit de capteur SLSTP installable sur site	100% / 50% / Low (~30%)	080083254224

SÉRIE SNX LINÉAIRES

- Réglette DEL à lentille radiale givrée simple contemporaine
- Remplace deux ou quatre lampes fluorescentes jusqu'à 150W
- 3 couleurs sélectionnables sur le site en 35/40/5 000K et version 4 000K dédiée
- 3 lumens sélectionnables sur le site : réglages faibles, moyens ou élevés
- Autonome ou en enfilade continue avec montage en surface ou suspendu




Rapid Response

TCP et lumens sélectionnables

Número de catalogue	Description	Remplace jusqu'à	CCT réglable	Tension	Lumens réglables	Puissances (W)	UPC	ID Produit DLC
4SNX-SL3-LW-UNV-CC83-CD1-U	Lentille simple 4 pi	2-T8 de 32W, 1-T5HO de 54W	3500K -5000K	120-277V	2000-6100	17-51	080083265107	S-VF0RKS
8TSNX-SL3-LW-UNV-CC83-CD2-U	Lentille simple 8 pi	4-T8 de 32W, 2-T12 de 75W	3500K-5000K	120-277V	4100-12000	34-101	080083265114	S-7FC8RS

SÉRIE SSF LINÉAIRES

- Grille de protection robuste soudée en acier
- Protège les linéaires de 4' des dommages et du vandalisme
- Peint après fabrication, blanc standard
- Convient à la plupart des linéaires de 4' de Cooper Lighting



Numéro de catalogue	Description	Remplace jusqu'à	CCT Réglable	Tension	Lumens réglables	Puissances (W)	UPC
WG/SSF-4FT-B	Protecteur de fils blanc	Accessoire	Accessoire	Accessoire	Accessoire	Accessoire	662400106647

SÉRIE ST LINÉAIRES

- Linéaire DEL pleine largeur; idéal au remplacement des linéaires fluorescents à une ou deux lampes.
- Performances supérieures avec des luminosités allant jusqu'à 9400 et 123 lm/W.
- 3 options CCT réglables sur site disponibles: 3500K, 4000K, 5000K ; IRC de 80
- Dispositif d'alignement continu en ligne inclus afin d'augmenter la longueur selon les besoins, quel que soit l'application ou la disposition.
- Gradation basse tension 0-10V à 10%



Gradation et CCT réglable

Numéro de catalogue	Description	Remplace jusqu'à	CCT Réglable	Tension	Lumens	Puissances (W)	UPC	ID produit DLC
4ST2L40SC3	Double lentille 4'	2-T8 32W, 1-T5HO 54W	3500K-5000K	120/277V	4760	40	080083241583	S-TSP41D

CCT et luminosités spécifiques

Numéro de catalogue	Description	Remplace jusqu'à	CCT	Tension	Lumens	Puissances (W)	UPC	Energy Star ID
4ST1L2040R	Lentille unique 4'	1-T8 32W	4000K	120/277V	2298	20	080083838189	2382010
8ST2L8040R	Double lentille 8'	4-T8 32W, 2-T12 75W	4000K	120/277V	8867	78	080083838202	2382033

ACHIEVA™ SURFACE LUMINAIRES ENVELOPPANTS

- Idéal pour remplacer jusqu'à quatre lampes fluorescents et les lampes fluorescents linéaires à faible hauteur.
- 3 couleurs réglables sur site à 35/40/5000K, luminosités réglables sur site : 2250 - 12500
- Conçu pour un montage en rangée simple ou continue
- Adapté au montage au plafond, mural ou en suspension.



Numéro de catalogue	Description	Remplace jusqu'à	CCT	Tension	Lumens	Puissances (W)	UPC	ID produit DLC
4AWWS-L3C3-NUV	4' Large enveloppant moderne, Gradation	2-T8 32W	3500K-5000K	120-347V	4500-6500	32/40/50	En attente	En attente

SÉRIE NWS

LUMINAIRES ENVELOPPANTS

- Idéal pour remplacer les fluorescents à deux ou trois lampes jusqu'à 96W
- 3 CCT réglables sur site : 3500K, 4000K, 5000K
- Lumens réglables sur site : 2 000 - 5 272
- Montage en surface (mur ou plafond) par boîte de jonction ou directement en surface, gradation UNV 0-10V jusqu'à 10%.



Numéro de catalogue	Description	Remplace jusqu'à	CCT Réglable	Tension	Lumens réglables	Puissances (W)	UPC	ID produit DLC
4NW35C3R	4ft Linéaire DEL enveloppant	2-T8 32W	3000K-4000K	120V	3500	35	080083257447	2398236
4NWS3C3-NUV	4ft Linéaire DEL enveloppant	2-T8 32W, 2-T12	3500K-5000K	120-347V	4000-5400	28/34/42	080083257546	S-YJTA0N

SÉRIE WP

LUMINAIRES ENVELOPPANTS

- Luminaires enveloppants DEL compacts offrant valeur et économies d'énergie.
- Idéal pour le remplacement des luminaires fluorescents enveloppants à une ou deux lampes.
- Bas profil, conception hautement polyvalente; Boîtier formé sous pression pré-peint.
- Lentille prismatique assurant une distribution uniforme et non éblouissante de la lumière.



Numéro de catalogue	Description	Remplace jusqu'à	CCT	Tension	Lumens	Puissances (W)	UPC	Energy Star ID
4WP3040R	Linéaire polyvalent 4'	2-T8 32W	4000K	120V	3400	31	080083847167	2394660


SÉRIE WN

LUMINAIRES ENVELOPPANTS

- Lentille prismatique 100% acrylique claire offrant un excellent éclairage.
- Lentille amovible facilitant le changement de lampes.
- Extrémités moulées au boîtier pour plus de solidité et l'alignement en série.
- Ballast électronique commercial ou résidentiel.
- Les douilles à verrouillage rotatif facilitent la mise en place des lampes.



Numéro de catalogue	Description	Remplace jusqu'à	CCT	Tension	Lumens	Puissances (W)	UPC
WN-232A-UNV-EB81-U	Luminaire enveloppant commercial de surface de 4'	2-T8 32W	Selon la lampe	120/277V	Selon la lampe	Selon la lampe	080083518845



Haute Baie
p. 35-36



Étanche aux vapeurs
p. 36-37

METALUX

ÉCLAIRAGE DEL INDUSTRIEL

Metalux Industriel offre une grande sélection de solutions d'éclairage économiques et éco-énergétiques pour les baies hautes et les espaces à vapeur, conçues pour une grande variété d'applications.

SÉRIE VHB

HAUTE BAIE

- Conçu pour une vaste gamme d'applications et hauteurs de montage.
- Lentilles conçues avec précision ; lentilles DEL en polycarbonate résistant aux chocs.
- Conception compacte et légère pour une installation facile.
- Modèle avec sélection de luminosité disponible.
- Solution pour les espaces utilisant des fluorescents linéaires traditionnels et des lampes HID pour hautes baies.
- Idéal pour les applications industrielles, commerciales, manufacturières et les gymnases.



luminosités réglables

Numéro de catalogue	Description	Remplace jusqu'à	CCT	Tension	Lumens réglables	Puissances (W)	UPC	ID produit DLC
VHB-1824-W-UNC-L840-CD-MP-U	Linéaire compact, Distr. WD, Lumens réglables	400W HID, 6-T5HO 54W	4000K	347-480V	18000-24000	126/158	080083191611	PKWWO6XP
VHB-1824-W-UNV-L840-CD-MP-U	Linéaire compact, Distr. WD, Lumens réglables	400W HID, 6-T5HO 54W	4000K	120/277V	18000-24000	126/158	080083191390	PKWWO6XP

CCT et luminosités spécifiques

Numéro de catalogue	Description	Remplace jusqu'à	CCT	Tension	Lumens	Puissances (W)	UPC	ID produit DLC
VHB-24-W-UNC-L840-CD-MP-U	Linéaire compact, Distr. WD	400W HID, 6-T5HO 54W	4000K	347-480V	24000	134	080083827282	PJ92YFP9
VHB-24-W-UNV-L840-CD-MP-U	Linéaire compact, Distr. WD	400W HID, 6-T5HO 54W	4000K	120/277V	24000	134	080083827299	PJ92YFP9

LHBS À LENTILLE RÉGLABLE

HAUTE BAIE

- Performances supérieures : Jusqu'à 36 000 lumens et 160 lm/W
- CCT (4000/5000K) et choix de luminosité pour plus de flexibilité
- Choix de la dimension en fonction de la luminosité : 13 » 12/18K, 14,2 » 18/24K et 19,7 » 24/36K
- Entrée polyvalente de 120 à 277 V, contrôle de gradation 0-10 V
- Idéal pour applications industrielles, de fabrication, gymnases et entrepôts



Numéro de catalogue	Description	Remplace jusqu'à	CCT	Tension	Lumens	Puissances (W)	UPC	ID produit DLC
LHBS-1218-UNV-L84050-U	Lentille, Distr. moyenne	8-T8 32W, 4-T5HO 54W	4000K 5000K	120/277V	12000 18000	86/ 126W	080083274741	S-J1KSFT
LHBS-1824-UNV-L84050-U	Lentille, Distr. moyenne	400W HID, 6-T5HO 54W	4000K 5000K	120/277V	18000 24000	119/ 159W	080083275625	S-24YMLJ
LHBS-2436-UNV-L84050-U	Lentille, Distr. moyenne	400W HID, 6-T5HO 54W	4000K 5000K	120/277V	24000 36000	156/ 246W	080083276141	S-EUK8B9

ACCESSOIRES F-BAY

Numéro de catalogue	Description	UPC
MMS-OSFHUITW-120V/277V/347V	Kit modulaire de capteurs de mouvement	080083590148
AYC-CHAIN/SET-U	Crochets en V et chaîne de 36 pouces	080083545704
Y-TOGGLE-10-2PK	Bascule et câble de montage	080083259557
HBAYC-CHAIN/SET-U	Crochets en V	080083575756
MC12	Cordon & prise modulaires	080083552498
MC6	Cordon & prise modulaires	623961368455

SÉRIE UHBS RÉGLABLE

HAUTE BAIE

- Boîtier compact, rond de 13" et 15" en aluminium moulé sous pression
- Jusqu'à 36 000 lumens réglables et un CCT de 4000K/5000K.
- Port pour capteur disponible pour une installation prête à fonctionner.
- Tensions d'opération de 120-347 volts



Numéro de catalogue	Description	Remplace jusqu'à	CCT	Tension	Lumens	Puissances (W)	UPC	ID produit DLC
UHBS-1218-MV-L84050-U	Haute baie DEL rond	400W HID, 6-T5HO 54W	4000K-5000K	120-347V	12000-18000	81/99/120	080083256471	S-PEIAGS
UHBS-2436-MV-L84050-U	Haute baie DEL rond	400W HID, 6-T5HO 54W	4000K-5000K	120-347V	24000-36000	145/194/238	080083256488	S-Z5HGE1

Capteur PIR et accessoires

Numéro de catalogue	Description	UPC
UHBS-SENSOR PK	Capteur IRP, lentille 360	080083257898
UHBS-SENSOR REMOTE	Télécommande pour capteur	080083260249
UHBS-WG13	Grille de protection 13" DIA	080083273348
UHBS-WG15	Grille de protection 15" DIA	080083273355


SÉRIES RÉGLABLES SPHB

HAUTE BAIE

- 2 modèles compacts et légers facilitant l'installation
- Jusqu'à 36 000 lumens réglables et un CCT de 4000K/5000K réglable
- Interface prête pour capteur, pour une installation rapide et fonctionnelle
- Idéal pour l'industrie, la fabrication, les centres sportifs et les entrepôts.



Luminosités et températures de couleur réglables à l'aide d'un sélecteur à bascule facile d'accès.



Numéro de catalogue	Description	Remplace jusqu'à	CCT	Tension	Lumens	Puissances (W)	UPC	ID produit DLC
SPHB-1224SE-M-UNV-L84050-CD-SP1-U	Distribution moyenne	400W HID, 6-T5HO 54W	4000K-5000K	120-277V	12000-24000	82/123/166	080083289264	En attente
SPHB-2436SE-M-UNV-L84050-CD-SP1-U	Distribution moyenne	400W HID, 6-T5HO 54W	4000K-5000K	120-277V	24000-36000	162/209/251	080083289288	En attente

APVT-S RÉGLABLE

ÉTANCHE AUX VAPEURS

- CCT (3500/4000/5000K) et choix de luminosité réglables offrant une plus grande flexibilité
- Version de 4 pi en inventaire : 3000/4500/8000 lumens
- Boîtier en polycarbonate robuste avec bac métallique intégré pour accessoires
- Efficacité de haute performance allant jusqu'à 147 lm/W
- Applications idéales pour les entrepôts, la fabrication et l'industrie légère



Numéro de catalogue	Description	Remplace jusqu'à	CCT Réglable	Tension	Lumens réglables	Puissances (W)	UPC
4APVTLD-SL3C3	VT 4' réglable Étanche aux vapeurs	2-T8 32W, 1-T5HO 54W	3500K-5000K	120/277V	3000-6000	21-46	080083266371



Luminaire architectural
de corniche
p. 39

ARCHITECTURAL

ÉCLAIRAGE DEL COMMERCIAL

iO plaisent aux architectes en proposant des conceptions simples offrant un confort et un équilibre parfait entre esthétique, performances supérieures et facilité d'installation.

LUMINAIRE ARCHITECTURAL POUR CORNICHES COVSELECT

iO

- Luminaire pour corniches avec contrôle intégré pour applications intérieures.
- CCT réglables sur site : 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ; IRC 80
- Puissances lumineuses réglables sur site : 350 lumens/pi et 700 lumens/pi
- Jusqu'à 200 pieds de distance avec une seule alimentation.
- Conçu pour les installations intérieures / humides
- Simplifie l'installation en éliminant les télécommandes et l'assemblage sur place nécessaire à la bande lumineuse.



Número de catalogue	Description	Remplace jusqu'à	CCT réglable	Tension	Lumens réglables	Puissances (W)	UPC	Energy Star ID
CS-SL-8SCT-120-ID-UNV-W-SA-STD-4F	Linéaire de 4'	32W T8, 40W T12	2700K-4000K	120-277V	350 lm/pi, 700 lm/pi	21	080083267095	2401210
CS-SL-8SCT-120-ID-UNV-W-SA-STD-1F	Linéaire de 1'	32W T8, 40W T13	2700K-4000K	120-277V	350 lm/pi, 700 lm/pi	6	080083267507	2401209

Câble d'alimentation/modules de contrôle (1 requis pour chaque prise de tension)

Número de catalogue	Description	UPC
CS-10V-STD	Câble d'alimentation standard	080083267088

Accessoires (en option)

Número de catalogue	Description	UPC
CS-JHARN02-006	Cavalier de 6"	080083267071
CS-JHARN02-012	Cavalier de 12"	080083267064
CS-JHARN02-036	Cavalier de 36"	080083267057
CS-JHARN02-144	Cavalier de 144"	080083267040



RÊVER. EXPLORER. PLANIFIER.

Une façon de concevoir plus efficace



Light ARchitect™

► Découvrez votre environnement sous un nouveau jour grâce au concept de vision améliorée

Avec Light ARchitect, une application mobile de réalité augmentée permettant de visualiser instantanément les appareils d'éclairage de votre espace, nous avons simplifié la conception de l'éclairage.


- Visionner les luminaires DEL les plus modernes et choisissez ceux que vous désirez installer dans votre environnement.
- Régler la finition, le flux lumineux, la hauteur de montage, la température de couleur du luminaire et plus encore.
- Allumer virtuellement les luminaires afin d'obtenir un effet complet.
- Prendre des photos d'écran à partager et envoyer par courriel à vos clients ou collègues.



Light ARchitect est gratuit et disponible pour les appareils iOS et Android Télécharger **Light ARchitect**



cooperlighting.com/lightarchitect



Simple. Sécuritaire. Évolutive.


WaveLinx LITE est un système d'éclairage numérique intelligent basé sur une application fonctionnelle immédiate vous aidant à économiser de l'énergie et gérer l'éclairage de votre environnement et conçu pour des applications requérant:

- Détection de l'occupation autonome/groupée
- Contrôle de gradation manuel / personnel
- Lumière du jour

Catégories de produits WaveLinx LITE :



Capteurs



Stations de contrôle



Modules de contrôle




Logiciels et applications

Grâce à une application mobile sécuritaire, les installations peuvent être personnalisées pour les bureaux, les établissements d'enseignement, les entrepôts et les aires de stationnement



RECHERCHE pour plus d'informations sur WaveLinx LITE



WaveLinx LITE

est un logiciel pour les espaces autonomes avec des dispositifs sans fils.

Communications avec les dispositifs LITE directement via la radio Bluetooth de l'appareil mobile.



CRUZE ST ENCASTRÉ AVEC WaveLinx LITE

TROFFER

- Les capteurs intégrés sans fils assurent un fonctionnement autonome répondant aux normes en vigueur.
- Configuration simple des capteurs intégrés sans fils via l'application mobile.
- La conception sans verrou offre un aspect architectural propre ; lentilles acryliques givrées et striées.
- Système DEL haute performance avec distribution lumineuse optimale.
- Choix idéal pour les établissements commerciaux, institutionnels et établissements de santé.



Numéro de catalogue	Description	Remplace jusqu'à	CCT	Tensions	Lumens	Puissances (W)	UPC	ID Produit DLC
22CZ2-34HE-UNV-L835-CD1-WAB-U	2'x2', Troffer	3-T8, 2-T5HO	3500K	120-277V	3426	24	080083199402	P3AJU020
22CZ2-39-UNV-L840-CD1-WAB-U	2'x2', Troffer	3-T8, 2-T5HO	3500K	120-277V	3943	31	080083251209	P0AXJUK1
22CZ2-44-UNV-L840-CD1-WAB-U	2'x2', Troffer	3-T8, 2-T5HO	4000K	120-277V	4470	33	080083282937	PKWC1G2R
24CZ2-40-UNV-L835-CD1-WAB-U	2'x4', Troffer	2-T8 32W, 2-T5 54W	3500K	120-277V	4178	30.4	080083251216	POHGX08Y
24CZ2-40HE-UNV-L835-CD1-WAB-U	2'x4', Troffer	2-T8 32W, 2-T5 54W	3500K	120-277V	4144	31	080083199419	PPC283QT
24CZ2-50-UNV-L840-CD1-WAB-U	2'x4', Troffer	2-T8 32W, 2-T5 54W	4000K	120-277V	5015	39.6	080083251230	PI0YCHQ9

KIT DE CAPTEURS WaveLinx LITE POUR MONTAGE SUR TUILES

KIT DE CAPTEURS

- Activation du contrôle des luminaires 0-10V par le système WaveLinx LITE
- 120-277VAC avec relais 3 ampères et gradation continue 0-10V
- Hauteur de montage de 8 à 15 pieds (2,4 à 4,5 m)
- Capacités PIR et cellules photoélectriques
- Installation dans des plafonds de 1/2-3/4" (12-19 mm) ou sur boîtes de jonction octogonales.




Numéro de catalogue	Description	Finition	Tensions	UPC	ID Produit DLC
WTK	Kit de capteurs WaveLinx LITE pour montage sur tuiles	Blanc	120-277V	080083293261	En attente

STATION MURALE WaveLinx LITE

STATION MURALE

- Choix de plusieurs environnements et programmation de zones
- Installation dans un boîtier mural standard NEMA simple ou multigruppe
- Tensions de ligne (120-277VAC) et options d'alimentation par batterie
- Configuration par logiciel - aucun réglage physique



Station murale à tension de ligne

Numéro de catalogue	Description	Finition	Tensions	UPC	ID Produit DLC
WWL3-W	Station murale, 3 boutons	Blanc	120-277V	080083283170	En attente
WWL3-RL-W	Station murale, 3 boutons relever / abaisser	Blanc	120-277V	080083282449	En attente
WWL5-RL-W	Station murale, 3 boutons relever / abaisser	Blanc	120-277V	080083283149	En attente

Station murale sans fils alimentée par batterie

Numéro de catalogue	Description	Finition	Tensions	UPC	ID Produit DLC
WWBL3-W	Station murale, 3 boutons	Blanc	N/A	080083256600	En attente
WWBL3-RL-W	Station murale, 3 boutons relever / abaisser	Blanc	N/A	080083256198	En attente
WWBL5-RL-W	Station murale, 3 boutons relever / abaisser	Blanc	N/A	080083256181	En attente


RSP WaveLinx LITE

RELAIS DE COMMUTATION

- Relais de 20A
- Contrôle de la gradation 0-10v
- Conception en plénum avec montage facile dans une boîte de jonction
- Tension d'entrée universelle (120, 277 et 347 VCA)
- Adapté au contrôle de charges des prises



Numéro de catalogue	Description	Tensions	UPC
RSP-L-010-347	WaveLinx LITE sans fils, gradation	120/347V	080083288229



Interrupteurs/
gradateurs
p. 45



Capteur
p. 45-47



Commutateurs
p. 47

GREENGATE

CONTRÔLES

Conformez-vous aux codes en vigueur en matière d'éclairage, économisez de l'énergie et réduisez les coûts d'installation de tous vos besoins en matière d'éclairage et de contrôle grâce aux interrupteurs, gradateurs et capteurs Greengate.

GRADATEUR DÉCORATIF WBSD 0-10V INTERRUPTEURS/GRADATEURS

- Fournit une gamme complète de gradateurs à glissière linéaire pour sources lumineuses compatibles 0-10V
- Permet à l'utilisateur de revenir au réglage de luminosité précédent à la remise en service.
- Peut être utilisé dans des applications unipolaires (1 endroit) et 3 voies (multi-sites)
- Aucun fil neutre requis pour l'installation de l'appareil
- Idéal pour les applications commerciales légères; Compatible avec les appareils et plaques murales de style décorateur



Numéro de catalogue	Description	Finition	Tension	UPC
WBSD-010DEC-C1	Gradateur décoratif 0-10V	Blanc, ivoire, amande	120V/277V	080083735266
WBSD-010SLD-W	Gradateur à glissière 0-10V	Blanc	120V/277V	080083735280

GRADATEUR OSW 0-10V AVEC CAPTEUR DUAL TECH CAPTEUR

- Solution 3 en 1 combinant les avantages d'un interrupteur, d'un capteur et d'un gradateur 0-10V.
- Économie de coûts de main-d'oeuvre, réduction du temps d'installation et conformité aux codes et normes énergétiques.
- Modèles à gradation 0-10V disponibles avec détection de présence par infrarouge passif (PIR); protection contre les surtensions intégrée.
- Peut être utilisé dans des applications unipolaires (1 site) ainsi que 3 voies (multi-sites).
- Compatible avec les appareils et plaques murales de style décorateur de Cooper Lighting Solutions.



Numéro de catalogue	Description	Finition	Tension	Puissances (W)	Type de détection	Surface	UPC
OSW-D-010-W	Gradateur décoratif 0-10V	Blanc	120/277V	960 / 2200	IRP et ultrasons	1000 pi²	080083816071
OSW-P-010-W	Gradateur 0-10V pour boîte murale, capteur	Blanc	120/277V	1200 / 2200	PIR	1000 pi²	080083758661
OSW-P-0801-120-W	Capteur PIR, 120VAC (Mise à la terre requise)	Blanc	120V	600	PIR	800 pi²	32664729829
OSW-P-1001-MV-W	Capteur PIR, 120VAC (Mise à la terre requise)	Blanc	120/277V	2200	PIR	1000 pi²	32664729775

INTERRUPTEUR ONW AVEC CAPTEUR CAPTEUR

- Interrupteur avec détection de présence à infrarouge passif (IRP) pour détection de mouvement.
- Également un interrupteur mural classique; Conçu pour des économies d'énergie et une facilité d'utilisation.
- Détecte les mouvements d'une source de chaleur (telle une personne entrant dans la pièce) dans le champ de vision et allume les lumières automatiquement.
- Options de câblage avec ou sans neutre pour l'installation; idéal pour les projets de rénovation.



Numéro de catalogue	Description	Finition	Tension	Puissances (W)	Type de détection	Surface	UPC
ONW-P-1001-MV-W	Capteur mural IRP	Blanc	120/277V	1200W/2200W	IRP	1000 pi²	080083523863
ONW-D-1001-MV-W	Capteur mural double technologie	Blanc	120/277V	1200W/2200W	IRP et ultrasons	1000 pi²	080083524709

DISPOSITIF POUR PLAFOND OAC À DOUBLE TECHNOLOGIE CAPTEUR

- Combine les technologies ultrasons et infrarouge passif (PIR), élimine les fausses désactivations.
- La technologie autorégulatrice MicroSet offre une technologie adaptative et insensible au flux d'air.
- Idéal pour les espaces avec une circulation d'air élevée due à un grand nombre de personnes.
- Simplifie et réduit considérablement le temps d'installation et de réglage.
- Disponible en version tension de ligne et basse tension; Compatible avec les boîtiers Switch Pack SP20.



Numéro de catalogue	Description	Finition	Tension	Puissances (W)	Type de détection	Surface	UPC
OAC-DT-2000-MV	DT Montage au plafond, tension de ligne	Blanc	120-347V	1200 - 2700	IRP et ultrasons	2000 pi²	080083579426
OAC-DT-2000	DT Montage au plafond, basse tension	Blanc	10-30VDC	N/A	IRP et ultrasons	2000 pi²	080083579266
OAC-DT-2000-R	DT Montage au plafond, relais isolé	Blanc	10-30VDC	N/A	IRP et ultrasons	2000 pi²	080083702077
OAC-DT-1000	DT Montage au plafond, basse tension	Blanc	10-30VDC	N/A	IRP et ultrasons	1000 pi²	080083579242
OAC-DT-1000-R	DT Montage au plafond, relais isolé	Blanc	10-30VDC	N/A	IRP et ultrasons	1000 pi²	080083702060
OAC-P-1500-MV	Capteur de plafond MicroSet avec détection de lumière de jour	Blanc	120-347V	N/A	IRP	1500 pi²	080083579402

CAPTEUR BASSE TENSION DUAL TECH POUR MUR/COIN CAPTEUR

- Temporisation et sensibilité auto-ajustables MicroSet.
- Capteur de niveau de lumière intégré en option.
- Relais isolé BAS/HVAC en option.
- Méthode robotique de guidage NEMA WD 7 utilisée pour vérifier les configurations de diffusion.
- Fonction Manuelle - On.



Numéro de catalogue	Description	Finition	Tension	Puissances (W)	Type de détection	Surface	UPC
OAWC-DT-120W	Capteur pour mur/coinxx	Blanc	0-30VDC	N/A	IRP	1200 pi²	080083579563



CAPTEUR OEF POUR MONTAGE SUR LUMINAIRE DE HAUTES BAIES CAPTEUR

- Détecteur de présence de haute et basse baies monté sur un support, avec cellule photoélectrique intégrée.
- Assure un contrôle 0-10V et une gradation continue de 1-100%.
- 2 lentilles interchangeable à 360° pour les hautes et basses baies; spécialement conçues pour le contrôle de luminaires DEL.
- Facile à programmer; fonction Quicksnap pour une installation facile.
- Convient aux applications standard et de réfrigération.



Numéro de catalogue	Description	Finition	Tension	Puissances (W)	Type de détection	Surface	UPC
OEF-P-010V-MV	Capteur monté sur un luminaire	Blanc	120/277V	1200	IRP	1500 pi²	080083758104

SERVICE INTENSIF COMMUTATEURS

- Comprend des relais de verrouillage mécaniques robustes et fiables, des circuits exclusifs à sécurité intégrée, un système de détection de la lumière de jour, une commutation à deux niveaux et une configuration conforme aux exigences du code énergétique.
- Le Switchpack est spécialement conçu pour gérer les charges de ballast électronique à haut courant d'appel et offrir une longévité et un service sans pareils.
- Manual-ON / Auto-OFF avec possibilité d'interrupteur local.



Numéro de catalogue	Description	Finition	Tension	Puissances (W)	UPC
SP15-347	Service intensif standard	Finition rugueuse	347V	5200	080083503230
SP20-MV	Service intensif standard	Finition rugueuse	120/277V	2400 - 5400	080083503223
SP20-RD4	Service intensif 20A-24VDC	Finition rugueuse	120/277V	2400-5540	080083815869





Montage mural
p. 49, 52



Projecteurs
p. 50, 53



Montage au
plafond
p. 50



Zones/Sites
p. 51-52

LUMARK & LUMARK AP

LUMINAIRES EXTÉRIEURS DEL

Les marques Lumark offrent une large sélection de solutions de produits de haute qualité permettant une facilité d'installation unique sur le marché, une sécurité supérieure et d'importantes économies d'énergie en milieu commercial et industriel.

LUMARK AP MONTAGE MURAL

Lumark AP propose des produits d'éclairage extérieur de haute qualité, en inventaire et bénéficiant de décennies d'expérience et d'expertise dans l'industrie.



LUMINAIRE MURAL COMPACT ET RÉGLABLE ASWP MONTAGE MURAL

- Boîtier mural compact et réglable, disponible en petites et moyennes dimensions
- CCT réglable en 3 couleurs : 3000K, 4000K, 5000K ; ICR de 70
- La gamme de luminosité s'étend de 2 100 à 10 200 lumens.
- Interrupteurs à bascule internes permettant de régler facilement le CCT et les luminosités du luminaire.
- Cellule photoélectrique intégrée de type bouton pour un éclairage du crépuscule à l'aube.



CCT et luminosités réglables

Numéro de catalogue	Description	Finition	Remplace jusqu'à	CCT réglable	Tension	Lumens réglables	Puissances (W)	UPC	ID produit DLC
ASWPLED1S	Luminaire mural compact et réglable	Bronze	150W HID	3000K-5000K	120-347V	2000-4000	15-30	080083265169	S-YWC5DG
ASWPLED2S	Luminaire mural compact et réglable	Bronze	250W HID	3000K-5000K	120-347V	5500-10000	40-75	080083265183	S-9DIVKW

Note : Les produits DLC Premium sont indiqués en caractères gras

LUMINAIRE MURAL WPM MONTAGE MURAL

- Luminaire mural DEL disponible en plusieurs options de configuration.
- Boîtier en aluminium moulé sous pression avec porte en aluminium moulé sous pression à charnières et amovible.
- Lentille en verre borosilicate résistant à la chaleur et aux chocs
- Économies d'énergie et d'entretien pouvant atteindre 89 %.
- Idéal pour l'éclairage des allées, des entrées de bâtiments, des rampes d'accès aux véhicules, des établissements scolaires, des tunnels, des escaliers et des quais de chargement.



Numéro de catalogue	Description	Finition	Remplace jusqu'à	CCT réglable	Tension	Lumens réglables	Puissances (W)	UPC	ID produit DLC
WPMLED15S	Ensemble mural DEL moyen	Bronze	150W HID	3000K-5000K	120-347V	3977-7535	29-59	080083176144	PLAP4BWH9V52
WPMLED25S	Ensemble mural DEL moyen	Bronze	250W HID	3000K-5000K	120-347V	9779-12829	72-101	080083176168	PLCDOB65Z8EN

PROJECTEUR RÉGLABLE LSF PROJECTEUR

- Disponible en 3 formats de boîtiers et plusieurs ensembles de luminosité
- CCT réglable en 3 couleurs : 3000K, 4000K, 5000K ; ICR de 70
- Luminosité comprise entre 1 700 et 20 000 lumens
- Types de montage : à rotule, à glissière, à tourillon et à étrier.
- Cellule photoélectrique de type bouton intégrée pour un éclairage du crépuscule à l'aube.



Numéro de catalogue	Description	Finition	Remplace jusqu'à	CCT réglable	Tension	Lumens réglables	Puissances (W)	UPC	ID produit DLC
LSF25-KN-PC	Projecteur réglable, sur rotule	Bronze	150W HID	3000K-5000K	120-347V	1700-4000	11-25	080083267705	S-W43YTM
LSF25-YK-PC	Projecteur réglable, sur étrier	Bronze	150W HID	3000K-5000K	120-347V	1700-4000	11-25	080083267767	S-W43YTM
LSF65-KN-PC	Projecteur réglable, sur rotule	Bronze	250W HID	3000K-5000K	120-347V	5000-10000	25-65	080083267729	S-5HK1XN
LSF65-YK-PC	Projecteur réglable, sur étrier	Bronze	250W HID	3000K-5000K	120-347V	5000-10000	25-65	080083267781	S-5HK1XN
LSF120-SF-PC	Projecteur réglable, sur glissière	Bronze	470W HID	3000K-5000K	120-347V	9000-20000	50-120	080083267743	S-M4YHAF
LSF120-TR-PC	Projecteur réglable, sur tourillon	Bronze	470W HID	3000K-5000K	120-347V	9000-20000	50-120	080083267804	S-M4YHAF

Note : Les produits DLC Premium sont indiqués en caractères gras

LUMINAIRES POUR AUVENT CLCS MONTAGE AU PLAFOND

- Luminaires DEL pour auvents disponible avec différentes configurations.
- CCT réglable à 3 couleurs: 3000K, 4000K, 5000K.
- Éclairage de haute performance et éco-énergétique.
- Éco-énergétique et facile d'entretien jusqu'à 86 % par rapport aux solutions HID.
- Idéal pour de nouveaux ou anciens locaux, notamment les banques, les commerces, les services au volant, les trottoirs couverts et les entrées d'hôpitaux.



CCT et luminosités réglables

Numéro de catalogue	Description	Finition	Remplace jusqu'à	CCT réglable	Tension	Lumens réglables	Puissances (W)	UPC	ID produit DLC
CLCS17S	DEL pour petit auvent	Bronze	175W HID	3000K-5000K	120-277V	5323-7939	39-56	080083160006	P5MUAJIY, P5S4B75K
CLCS40S	DEL pour petit auvent	Bronze	400W HID	3000K-5000K	120-277V	12614-17427	91-123	080083160020	PUT80LSK, PPEWK64B

LUMINAIRE LAS ZONES/SITES

- Éclairage automatique de l'aube au crépuscule avec photocontrôle à verrouillage rotatif inclus sur les modèles UNV.
- 10 positions, luminosités réglables sur 2 dimensions de boîtier en aluminium moulé sous pression.
- Écoénergétique et économies d'entretien jusqu'à 79% comparés aux systèmes HID.
- Bras de montage sur mât ou bras de montage ajustable sur glissière inclus.
- Idéal pour les aires de stationnement, les allées, les bâtiments et autres espaces extérieurs.



Numéro de catalogue	Description	Finish	Remplace jusqu'à	CCT	Tension	Lumens réglables	Puissances (W)	UPC	ID produit DLC
LAS45S-T3	Distr. T3, bras télescopique réglable	Bronze	450W HID	4000K	120-277V	4900 - 20000	30-150	080083155804	P1T4HG08
LAS45S-T3-HV	Distr. T3, bras télescopique réglable	Bronze	450W HID	4000K	347-480V	4900 - 20000	30-150	080083155927	P1T4HG08
LAS45S-T4	Distr. T4, bras télescopique réglable	Bronze	450W HID	4000K	120-277V	4900 - 20000	30-150	080083155828	PJZTZ423
LAS45S-T4-HV	Distr. T4, bras télescopique réglable	Bronze	450W HID	4000K	347-480V	4900 - 20000	30-150	080083155941	PJZTZ423
LAS45S-T5	Distr. T5, bras télescopique réglable	Bronze	450W HID	4000K	120-277V	4900 - 20000	30-150	080083155842	PW39PQB3
LAS45S-T5-HV	Distr. T5, bras télescopique réglable	Bronze	450W HID	4000K	347-480V	4900 - 20000	30-150	080083155965	PW39PQB3
LAS100S-T3	Distr. T3, bras télescopique réglable	Bronze	1000W HID	4000K	120-277V	8200 - 34000	48-250	080083155866	PP8AW4F5
LAS100S-T3-HV	Distr. T3, bras télescopique réglable	Bronze	1000W HID	4000K	347-480V	8200 - 34000	48-250	080083155989	PP8AW4F5
LAS100S-T4	Distr. T4, bras télescopique réglable	Bronze	1000W HID	4000K	120-277V	8200 - 34000	48-250	080083155880	P0CHU9AS
LAS100S-T4-HV	Distr. T4, bras télescopique réglable	Bronze	1000W HID	4000K	347-480V	8200 - 34000	48-250	080083156009	P0CHU9AS
LAS100S-T5	Distr. T5, bras télescopique réglable	Bronze	1000W HID	4000K	120-277V	8200 - 34000	48-250	080083155903	PMUFIF4F
LAS100S-T5-HV	Distr. T5, bras télescopique réglable	Bronze	1000W HID	4000K	347-480V	8200 - 34000	48-250	080083156023	PMUFIF4F

Note : Les produits DLC Premium sont indiqués en caractères gras

Les modèles HV sont fournis avec un capuchon de court-circuit. Utilisez le photocontrôle de la prise NEMA 3-PIN à verrouillage rotatif correspondant à la tension d'entrée utilisée (soit 347V ou 480V) au choix.

Numéro de catalogue	Description	Finish	Remplace jusqu'à	CCT	Tension	Lumens réglables	Puissances (W)	UPC	ID produit DLC
LAS45P-T3	Distr. T3, bras de montage	Bronze	450W HID	4000K	120-277V	4900 - 20000	30-150	080083248360	P1T4HG08
LAS45P-T3-HV	Distr. T3, bras de montage	Bronze	450W HID	4000K	347-480V	4900 - 20000	30-150	080083248728	P1T4HG08
LAS45P-T4	Distr. T4, bras de montage	Bronze	450W HID	4000K	120-277V	4900 - 20000	30-150	080083248384	PJZTZ423
LAS45P-T4-HV	Distr. T4, bras de montage	Bronze	450W HID	4000K	347-480V	4900 - 20000	30-150	080083248742	PJZTZ423
LAS45P-T5	Distr. T5, bras de montage	Bronze	450W HID	4000K	120-277V	4900 - 20000	30-150	080083248704	PW39PQB3
LAS45P-T5-HV	Distr. T5, bras de montage	Bronze	450W HID	4000K	347-480V	4900 - 20000	30-150	080083248766	PW39PQB3
LAS100P-T3	Distr. T3, bras de montage	Bronze	1000W HID	4000K	120-277V	8200 - 34000	48-250	080083248780	PP8AW4F5
LAS100P-T3-HV	Distr. T3, bras de montage	Bronze	1000W HID	4000K	347-480V	8200 - 34000	48-250	080083248841	PP8AW4F5
LAS100P-T4	Distr. T4, bras de montage	Bronze	1000W HID	4000K	120-277V	8200 - 34000	48-250	080083248803	P0CHU9AS
LAS100P-T4-HV	Distr. T4, bras de montage	Bronze	1000W HID	4000K	347-480V	8200 - 34000	48-250	080083248865	P0CHU9AS
LAS100P-T5	Distr. T5, bras de montage	Bronze	1000W HID	4000K	120-277V	8200 - 34000	48-250	080083248827	PMUFIF4F
LAS100P-T5-HV	Distr. T5, bras de montage	Bronze	1000W HID	4000K	347-480V	8200 - 34000	48-250	080083248889	PMUFIF4F

Note : Les produits DLC Premium sont indiqués en caractères gras

Les modèles HV sont fournis avec un capuchon de court-circuit. Utilisez le photocontrôle de la prise NEMA 3-PIN à verrouillage rotatif correspondant à la tension d'entrée utilisée (soit 347V ou 480V) au choix.

LUMARK ZONES/SITES | MONTAGE MURAL

Lumark combine des caractéristiques d'éclairage de haute qualité avec des solutions de modernisation à la fine pointe du marché, permettant aux entrepreneurs de réaliser leurs travaux plus rapidement et fournir un éclairage optimal.



LUMINAIRE CTKR CARETAKER ZONES/SITES

- Boîtier robuste moulé sous pression pour une plus grande durabilité dans les applications sécuritaires.
- Distribution uniforme avec un excellent éclairage vertical assurant une couverture lumineuse optimale.
- Support de montage mural/poteau et dispositif de glissement intégré pour une plus grande flexibilité de montage.
- Plaque de montage universelle polyvalente permettant une installation rapide et facile.



Numéro de catalogue	Description	Finition	Remplace jusqu'à	CCT	Tension	Lumens	Puissances (W)	UPC	ID produit DLC
CTKR3B	Zone avec PC, bras de montage UNV	Rugeux	250W HID	4000K	120-277V	9741	71	080083865413	P3P0FHML
SR-CARETAKER	Petit réflecteur en acrylique	Clair	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	080083699087	N/A

Note : Les produits DLC Premium sont indiqués en caractères gras

LUMINAIRE XTOR CROSSTOUR MONTAGE MURAL

- Style architectural avec DEL super lumineuses et à faible consommation d'énergie.
- Construction robuste en aluminium moulé sous pression et accessoires en acier inoxydable.
- Boîtier universel avec compartiment optique scellé et étanche.
- Montage en surface ou inversé pour montage sur poteaux/bornes, facades / auvents et éclairage de chemins d'accès de faible puissance.
- Pour les halls d'entrée, les installations à usage multiple, les immeubles à logements, les institutions, les établissements scolaires, les cages escaliers et les quais de chargement.



Numéro de catalogue	Description	Finition	Remplace jusqu'à	CCT	Tension	Lumens	Puissances (W)	UPC	ID produit DLC
XTOR1B	Petit, pleine projection	Bronze carbone	70W HID	5000K	120-277V	1418	12	080083777969	PRVAZAZR
XTOR2B	Petit, pleine projection	Bronze carbone	100W HID	5000K	120-277V	2135	18	080083778225	PGP4FYV3
XTOR3B	Petit, pleine projection	Bronze carbone	150W HID	5000K	120-277V	2751	26	080083778041	PWFZHYJH
XTOR3B-347V	Petit, pleine projection	Bronze carbone	150W HID	5000K	347V	2751	26	080083778386	PWFZHYJH
XTOR4B	Moyen, pleine projection	Bronze carbone	250W HID	5000K	120-277V	4269	38	080083778003	PUJ1NXGY
XTOR6B	Large, pleine projection	Bronze carbone	320W HID	5000K	120-277V	6129	58	080083774807	X7BH39
XTOR6BRL	Grosse lentille réfractive	Bronze carbone	320W HID	5000K	120-277V	6225	58	080083774821	N/A
XTOR6BRL-347V	Grosse lentille réfractive	Bronze carbone	320W HID	5000K	347V	6225	58	080083777181	N/A
XTOR8B	Large, pleine projection	Bronze carbone	400W HID	5000K	120-277V	8502	81	080083774814	P5557CRH
XTOR8BRL	Grosse lentille réfractive	Bronze carbone	400W HID	5000K	120-277V	8635	81	080083774852	N/A
XTOR8BRL-347V	Grosse lentille réfractive	Bronze carbone	400W HID	5000K	347V	8635	81	080083777068	N/A
XTOR12BRL	Grosse lentille réfractive	Bronze carbone	450W HID	5000K	120-277V	13458	102	080083779581	PAEAG8NM
XTOR12BRL-347V	Grosse lentille réfractive	Bronze carbone	450W HID	5000K	347V	13458	102	080083778201	PAEAG8NM

LUMINAIRE NFFLD NIGHT FALCON PROJECTEURS

- Solution économique disponible en 3 dimensions.
- Optiques de précision et haute efficacité offrant une uniformité supérieure.
- Boîtier compact et robuste en aluminium moulé sous pression, espace de contrôle et porte.
- Distribution NEMA 6H x 6V.
- Idéal pour l'éclairage de zones pour la sécurité, de façades d'immeubles, éclairage général et publicitaire.



Numéro de catalogue	Description	Finition	Remplac jusqu'à	CCT	Tension	Lumens	Puissances (W)	UPC
NFFLD-C25-T	Moyen, tourillon	Bronze carbone	250W HID	4000K	120-277V	10530	85	080083801220
NFFLD-C40-S	Moyen, à glissière	Bronze carbone	400W HID	4000K	120-277V	16932	128	080083801206
NFFLD-C40-T-347	Moyen, tourillon	Bronze carbone	400W HID	4000K	347V	16932	129	080083801060
NFFLD-C40-T	Moyen, tourillon	Bronze carbone	400W HID	4000K	120-277V	16932	128	080083801183
NFFLD-L-C100-T	Grand, tourillon	Bronze carbone	1000W HID	4000K	120-277V	33941	252	080083800902

PROJECTEUR NOCTURNE NHR HARRIER PROJECTEURS

- Conception de pointe offrant des années de service sans entretien
- CCT réglable en 3 couleurs : 3000K, 4000K, 5000K
- Luminaires de 5 500 à 22 000 lumens
- Types de montage sur glissière et sur tourillon
- Idéal pour l'éclairage de zones telles que les façades, l'éclairage mural, de bâtiments et d'enseignes



Numéro de catalogue	Description	Finition	Remplac jusqu'à	CCT	Tension	Lumens	Puissances (W)	UPC	ID produit DLC
NHRS50UT	Montage sur tourillon	Bronze	70W to 500W HID	3000K-5000K	120-277V	5500-22000	40-155W	080083283903	En attente
NHRS50US	Montage sur glissière	Bronze	70W to 500W HID	3000K-5000K	120-277V	5500-22000	40-155W	080083283910	En attente
NHRS50HT	Montage sur tourillon	Bronze	70W to 500W HID	3000K-5000K	347-480V	5500-22000	40-155W	080083283927	En attente
NHRS50UT-BPC	Montage sur glissière, Cellule photoélectrique	Bronze	70W to 500W HID	3000K-5000K	120-277V	5500-22000	40-155W	080083283941	En attente



Zones/Sites
p. 55, 56



Luminaire mural
mince &
projecteurs
p. 55



Projecteurs
p. 55



Solaire
p. 56

HALO[®]

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

HALO Extérieur fournit un éclairage sécuritaire et pratique pour les applications résidentielles et commerciales légères.

ÉCLAIRAGE DE ZONES ALP PREMIUM

ZONE/SITE

- Éclairage d'appoint DEL intégré, à luminosité et couleur réglables.
- Inclut 3 réglages de luminosité des DEL grâce à un interrupteur intégré au luminaire.
- Choix de 3 températures de couleur à l'aide d'un interrupteur situé sur le boîtier du luminaire.
- Fonctionnement en mode crépuscule à l'aube avec cellule photoélectrique remplaçable.



Numéro de catalogue	Description	Finition	Remplace jusqu'à	CCT	Tensions	Lumens	Puissances (W)	UPC	ID Produit DLC
ALP90LSFSUNVDGY	Luminaire de grange	Gris	250W HID	3000/4000/5000	120-227V	4450-9300	28-60W	080083260843	S-JDR6ZI

Série ARFL

LUMINAIRES MINCES ET PROJECTEURS

- Projecteur mince moderne avec support mural décoratif
- 5 températures de couleur réglables et activation/désactivation par cellule photoélectrique avec télécommande incluse.
- Allumage et extinction nocturnes et de jour grâce à une cellule photoélectrique, ou par interrupteur.
- Pour l'éclairage de zones telles que les allées, les arrière-cours, les garages ou la signalisation.



Numéro de catalogue	Description	Finition	Remplace jusqu'à	CCT	Tensions	Lumens	Puissances (W)	UPC	Energy Star ID
ARFL15DBZ	Projecteur mural mince	Bronze	100W INC	2700K-5000K	120V	1500	15	080083260928	2404319
ARFL30DBZ	Projecteur mural mince	Bronze	200W INC	2700K-5000K	120V	3000	30	080083260942	2404320
ARFL50DBZ	Projecteur mural mince	Bronze	350W INC	2700K-5000K	120V	5000	45	080083260966	N/A
ARFL80DBZ	Projecteur mural mince	Bronze	600W INC	2700K-5000K	120V	9000	80	080083260980	2404323

SÉRIE TGS

PROJECTEURS

- Tête en aluminium moulé sous pression robuste avec lentille en polycarbonate résistant aux UV.
- Luminosité réglable à partir de deux ensembles : 2 500 lumens max ou 3 000 lumens max (graduable).
- Version à une tête (" Carré " uniquement) et à deux têtes (" Carrées " ou " Rondes ") disponibles.
- Des DEL sans entretien d'une durée de service de 70 000 heures.
- Montage mural ou en saillie sur des boîtes de jonction encastrées ou en surface.



Numéro de catalogue	Description	Finition	Remplace jusqu'à	CCT	Tensions	Lumens	Puissances (W)	UPC	Energy Star ID
TGS3S401FSRB	Projecteur simple DEL	Bronze	180W INC	4000K	120V	1500/2200/3000	26.7	080083913169	2362281
TGS2S402MSRB	Projecteur double DEL	Bronze	180W INC	4000K	120V	1500/2000/2500	20.9	080083913558	2362292
TGS2S402MSRW	Projecteur double DEL	Blanc	180W INC	4000K	120V	1500/2000/2500	20.9	080083913572	2362292

ÉCLAIRAGE DE ZONES SOLAIRES SBL ZONE/SITE

- Hors réseau - fonctionnement entièrement autonome, aucun câblage coûteux requis.
- Conception intégrée avec DEL, panneau solaire et batterie intégrés facilitant l'installation.
- Détecteur de mouvements inclus avec une portée de détection de 120° à une distance de 25 pieds
- 3 modes de fonctionnement réglables avec la télécommande: mouvements, crépuscule à l'aube et mouvements + crépuscule à l'aube.
- La batterie fonctionne pendant 90 minutes à puissance maximale avec une charge complète et peut durer jusqu'à 500 cycles.



SOLAR POWERED LED

Numéro de catalogue	Description	Finition	Remplace jusqu'à	CCT	Tensions	Lumens	Puissances (W)	UPC
SBL10A50GY	Mouvements, du crépuscule à l'aube	Gris	70W HID	5000K	Solar	1000	7W	080083260461
SBL30A50GY	Mouvements, du crépuscule à l'aube	Gris	100W HID	5000K	Solaire	3000	15W	080083260508

SBL LUMIÈRE SOLAIRE DE SURFACE - HAUT RENDEMENT ZONE/SITE

- Boîtier robuste moulé sous pression pour environnements extérieurs difficiles
- DEL intégrée avec une conception traditionnelle d'éclairage de zones
- Possibilité de monter le panneau solaire de deux façons, sur le dessus du luminaire ou à distance, jusqu'à une hauteur de 25 pieds.
- Éclairage de zones telles que les allées, les arrière-cours, les garages ou les panneaux de signalisation.
- Trois modes de fonctionnement réglables avec la télécommande
- Détecteur de mouvement PIR haut de gamme avec une portée de détection de 180°.



SOLAR POWERED LED

Numéro de catalogue	Description	Finition	Remplace jusqu'à	CCT	Tensions	Lumens	Puissances (W)	UPC
SBL50A50GY	Haut rendement, mouvements, du crépuscule à l'aube	Gris	150W HID	5000K	Solaire	5000	33.5W	080083260522
SBL100A50GY	Haut rendement, mouvements, du crépuscule à l'aube	Gris	250W HID	5000K	Solaire	10000	79.5W	080083260546

ACCESSOIRES EXTÉRIEURS HALO

Numéro de catalogue	Description	UPC
EA24	Bras de montage courbé en pouces	044427000717



Rapid Response



Plafonniers
p. 59



Haute Baie
p. 59-60



Linéaires
p. 60-61

RAPID RESPONSE

METALUX COMMERCIAL
INDUSTRIEL

Le programme Rapid Response est conçu pour offrir les produits d'éclairage commerciaux et industriels Metalux les plus populaires et des options disponibles quand vous en avez besoin.

RAPID RESPONSE

Consultez le site et trouvez:

Produits commerciaux et industriels Metalux personnalisables.

Plafonniers, hautes baies et linéaires

Options disponibles: capteurs, batteries, flex, câblage modulaire, contrôles à 347V



★ Centre de distribution de Mississauga

*Les conditions de transport Market-Pro ne s'appliquent pas au programme Rapid Response. Voir les conditions générales et les limites de quantité sur Cooperlighting/MarketPro.com

Le programme Rapid Response de Cooper Lighting Solutions a été conçu en vue d'assurer la continuité de l'approvisionnement de vos clients en produits d'éclairage ambiant, industriel et commercial. Grâce au programme Rapid Response, la réalisation de projets n'a jamais été aussi facile. Rapid Response offre une flexibilité grâce à des options de personnalisation simplifiant les commandes de la majorité des produits. En associant une modification simple à la commande et un délai d'exécution rapide, Rapid Response vous offre une livraison plus rapide de produits, afin de réaliser les projets plus rapidement.

Règlements et Directives:

- Les modalités standards de Cooper Lighting Solutions sont applicables pour les articles MTO
- Approbation préalable requise pour les demandes et commandes personnalisées de plus de 60 unités
- Un délai de 10 jours ouvrables s'appliquera pour toutes les commandes Rapid Response.
- Le délai de 10 jours ouvrables commence à partir de l'acceptation initiale de la commande par Cooper dans le système de commande FLASH
- Si nécessaire, des délais plus importants seront communiqués de manière appropriée.
- Toutes les commandes doivent être soumises avec le préfixe "QSC-".
- Les demandes de mise en suspens (HFR) ne sont pas admises.
- La planification des commandes ne commence qu'à la réception de la commande dans le système de commande FLASH.



Contactez Patrick Millar pour plus d'informations

Spécialiste en chaîne d'approvisionnement

tél: +1 647 278-2528

patrick.millar@cooperlighting.com

LUMINAIRE ENCASTRÉ DEL CRUZE ST

Metalux

- Un contrôle optique de pointe combiné à un style moderne
- Rendement élevé supérieur à 135 Lumens par watt.
- Gradation constante 0-10V standard
- Boîtier à bas profil (3,25")
- Conception sans loquet et peinture architecturale blanc mat pour un aspect élégant.
- Pour endroit humide selon cULus / Classé IC / Conforme au RoHS / Qualifié DLC



NUMÉRO DE MODÈLE: QSC-22CZ2-39-UNV-EL7W-L835-CD1-U

Code RR	Classement	Séries	Rendement en lumens des DEL		Protections
QSC=Quick Ship Canada	[Vide]= Standard	22CZ2= 2' x 2' Cruze 24CZ2= 2' x 4' Cruze	2' x 2' Efficacité Standard 20= 2000 Lumens ^{(1),(2)} 24= 2400 Lumens ^{(1),(2)} 32= 3200 Lumens ⁽¹⁾ 39= 3900 Lumens ⁽¹⁾ 44= 4400 Lumens ⁽¹⁾	2' x 4' Efficacité Standard 30= 3000 Lumens ⁽¹⁾ 35= 3500 Lumens ⁽¹⁾ 40= 4000 Lumens ⁽¹⁾ 45= 4500 Lumens ⁽¹⁾ 50= 5000 Lumens ⁽¹⁾ 55= 5500 Lumens ⁽¹⁾ 60= 6000 Lumens ⁽¹⁾ 65= 6500 Lumens ⁽¹⁾	[Blanc]= Lentille acrylique givrée striée (Standard) S= Lentille acrylique lisse et givrée RDP= Lentille lisse avec inserts ronds
Tension ⁴	CRI/CCT	Type de contrôles		Nombre de contrôles	Emballage
UNV= Tensions universelles 120-277 347V= 347 Volt ⁽⁵⁾	L835= 3500K L840= 4000K L850= 5000K	CD= Gradateur 0-10V (10% - 100% de gradation) 5LTD= Contrôle Fifth Light DALI (5%-100% de gradation) ^(C) 5LTHD=Contrôle de gradation Fifth Light (1%-100% de gradation) ^(C)		1= 1 Contrôle 2= 2 Contrôles ⁽³⁾ (2' x 4' seulement)	U= Une unité
Options					
Urgence [Blanc]= Sans urgence EL7W= 7-watt, 120V-277V batterie de secours installée ⁽⁶⁾ EL14W= 14-watt 120V-277V batterie de secours installée ⁽⁶⁾		Flex [Vide]= Sans Flex A3/8-5/18G DIM= câble 3/8", 3 fils, masse, fils de gradation		Capteurs [Blanc]= Sans Flex WPS (ancient WAA) = Détecteur sans fil intégré WaveLinX PRO ^(A) WLS (ancient WAB) = Détecteur sans fil intégré WaveLinX PRO ^(B) SVPD1= Capteur intégré autonome 0-10V ^(C)	

NOTES: (1) Qualifié et classé par DesignLights Consortium® pour DLC Standard et DLC Premium, voir www.designlights.org pour plus de détails. (2) Températures ambiantes limitées à 40C en utilisant l'option de secours, les capteurs ou le 5LTD conjointement avec 347V ou 480V. (3) Capteur ou UNC non disponible en liaison avec le contrôle 5LTD. (4) Lors de la commande de l'option capteur ou EBP/TD, préciser la tension UNV (120V ou 277V), 347V ou 480V. (5) Exige l'utilisation d'accessoires pour cordons MC ou MPC, préciser la tension des prises (MP). (A) Consultez les fiches du système WaveLinX pour plus de détails et de compatibilité. (B) Consultez les fiches du système SVPD pour plus de détails et de compatibilité. (C) Consultez les fiches du système Fifth Light pour plus de détails et de compatibilité.

HAUTES BAIES DEL OHB

Metalux

- Des performances optiques conçues avec précision
- Offert en version standard et en version haute efficacité
- Efficacité de haute performance jusqu'à 210 lumens par watt
- Remplacement efficace 1 pour 1 de luminaires fluorescents linéaires et HID
- Ensembles lumineux - 18K, 24K, 30K
- Diffusion étroite, moyenne et large



NUMÉRO DE MODÈLE: QSC- OHB-24SE-MFL-UNV-L840-CD-U
Comprend des suspensions en V pour une installation rapide

Code RR	Séries ⁽¹⁾	Ensembles de lumens / Efficacité standard		Distribution / Protection	Tension ^{(3),(4),(5)}
QSC=Quick Ship Canada	OHB= Optimized High Bay	9SE= 9 000 Lumens 12SE= 12 000 Lumens 15SE= 15 000 Lumens 18SE= 18 000 Lumens	24SE= 24 000 Lumens 30SE= 30 000 Lumens 36SE= 36 000 Lumens	N= Étroit MFL= Moyen Givré MCL= Moyen Givré W= Large NL= Sans lentille ⁽²⁾	UNV= Tensions universelles 120-277V UNC= Tensions universelles 347/480
CCT/CRI	Type de contrôles	Options		Emballage	
L840= 80CRI / 4000K L850= 80CRI / 5000K	CD= Gradation 0- 10V 5LTD= Fight Light DALI ⁽⁶⁾	MP= Prise modulaire ⁽⁸⁾ Détecteurs de mouvement MS= 360° ou 180° Capteur de mouvement installé, (préciser la tension) ^{(7),(8),(9)} SVPD3= Capteur intégré d'occupation et de gradation de la lumière du jour, couverture de 1200 pi ² , ^{(7),(9)} OEFPO10VMV = Capteur de présence avec cellule photoélectrique intégrée ^{(7),(8),(10)} ZW-SWPD3= Capteur sans fil Wavelinx intégré, couverture de 1200 pi ² ^{(7),(9)} WLS4 = Capteur intégré sans fil WaveLinX Lite, hauteur de montage entre 15 et 40 pieds ^{(7),(9),(11)}		U= Une unité	

NOTES: (1) Qualifié et classé par DesignLights Consortium® pour DLC Standard et DLC Premium, voir www.designlights.org pour plus de détails. (2) La tension doit être spécifiée si elle est commandée avec des prises ou des contrôles d'urgence. (3) Lors de la commande d'un capteur ou d'une option EBP/TD, préciser la valeur UNV (pour 120V ou 277V), 347V ou 480V. (4) Températures ambiantes limitées à 40C en utilisant l'option de secours, les capteurs ou le 5LTD conjointement avec 347V ou 480V. (5) Capteur ou UNC non disponible en liaison avec le contrôle 5LTD. (6) Lors de la commande de l'option capteur ou EBP/TD, préciser comme UNV (120V ou 277V), 347V ou 480V. (7) Lors de la commande d'un capteur ou l'option EBP/TD, spécifier UNV (pour 120V ou 277V), 347V ou 480V. (8) UNV et 347V seulement. (9) L'option capteur n'est pas disponible pour l'ensemble de 36K lumen à 347V ou 480V. (10) L'option capteur n'est pas disponible pour l'ensemble de 36K lumen à 480V. (11) Les dispositifs WaveLinX Lite ne sont pas présentement compatibles avec le contrôle de zones sans fil WaveLinX Pro.

SÉRIE HAUTES BAIES DEL VHB

Metalux

- Conception compacte et légère pour une installation facile
- Lentille optique en polycarbonate à haut impact
- 4 ensembles de lumens disponibles (12000, 15000, 18000 et 24000)
- Efficacité de haute performance jusqu'à 133 lm/W
- Détecteur de présence et de lumière du jour pour des économies additionnelles
- Maintien de la luminosité - L82 @ 60 000 heures



NUMÉRO DE MODÈLE: QSC-VHB-12-W-UNV-L840-CD1-U

Code RR	Séries ⁽¹⁾	Rendement lumineux des LED	Distribution	Protection	Tension ⁽³⁾	CCT
QSC=Quick Ship Canada	VHB= DEL Haute Baie	9=9000 Lumens 12=12000 Lumens 15=15000 Lumens 18=18000 Lumens 24=24000 Lumens ⁽²⁾	N= Étroit (Couloir) W= Large (Général)	[Vide]= Lentille en polycarbonate à haut impact	UNV= Tensions universelles 120-277 UNC= Tensions universelles 347/480 ⁽²⁾	L840= 4000K L850= 5000K
Type de contrôles		Options	Séries de détecteurs de mouvements		Emballage	
CD= Gradation 0-10V 5LTD= Fifth Light DALI (non disponible à 24 000 lumens)		MP= Prise de courant modulaire (utilisé pour tous les cordons ou cordons et prise de branchement) ⁽⁴⁾	MS= 360° ou 180° capteur de mouvement installé, (préciser la tension) ^{(7),(8),(11)} SVPD3= Capteur intégré d'occupation et de gradation de la lumière du jour, couverture de 1200 pi ² . ^{(7),(8),(9),(10)} ZW-SVPD3= Capteur sans fil Wavelinx intégré, couverture de 1200 pi ² ⁽¹⁰⁾ WLS4 = Capteur intégré sans fil WaveLinX Lite, hauteur de montage entre 15 et 40 pieds ^{(7),(9),(11)}		U= Une unité	

NOTES: (1) Qualifié et classé par DesignLights Consortium® pour DLC Standard et DLC Premium, voir www.designlights.org pour plus de détails (2) Le montage en Y est nécessaire pour l'installation du VHB-24K avec UNC, 347V, 480V et un capteur de mouvement (3) La tension doit être spécifiée si elle est commandée avec un cordon et prises. (4) Requiert l'utilisation de cordons MC ou MPC. (5) Si vous commandez l'option MS SVPD3 ou LWR, indiquez UNV (à 120 ou 277V), ou 347V, ou 480V. (6) Capteur SVPD3 conçu pour une température ambiante de -25°C à 55°C (7) Lors de la commande d'un capteur, précisez le UNV (pour 120 ou 277 V), 347 V ou 480 V. (8) Le montage en Y est nécessaire pour l'installation du VHB à 24K lumen combiné avec UNC, 347V, 480V, et un capteur de mouvements. (9) Le capteur SVPD3 est conçu pour une température ambiante de -25°C à 55°C. (10) UNV et 347V seulement. (11) L'option capteur n'est pas disponible pour l'ensemble à 36K lumen à 480V.

SÉRIE DE BASE SNX

Metalux

- Ensembles standard (SL) et à haute luminosité/haute efficacité (HL)
- Trois options de sélection de CCT et de luminosité disponibles
- Jusqu'à 22 000 lumens et 176 LPW
- Option de CRI 80 et 90 pour une haute qualité de couleur.
- Disponible en standard avec un contrôle de gradation 0-10V (10% en standard, 1% en option).



NUMÉRO DE MODÈLE: 4SNX-48SL-UNV-L935-CD1-BLK-U

Code RR	Longueur	Série	Ensembles de luminosités nominales standards ⁽⁴⁾	Tension ⁽²⁾
QSC=Quick Ship Canada	2= 2 pi. 4= 4 pi. Lentille ronde 8T= 8 pi. Lentille ronde	SNX=Linéaire DEL commercial ⁽¹⁾	De base 4pi SL3, 20SL, 22SL, 26SL, 31SL, 33SL, 37SL, 41SL, 45SL, 48SL, 51SL, 57SL, 60SL, 63SL, 67SL, 74HL, 81HL, 84HL, 87HL, 90HL, 93HL, 100HL, 104HL De base 8pi SL3, 40SL, 44SL, 52SL, 62SL, 66SL, 74SL, 82SL, 90SL, 96SL, 102SL ⁽⁵⁾ , 114SL ⁽⁵⁾ , 120SL ⁽⁵⁾ , 126SL ⁽⁵⁾ , 134SL ⁽⁵⁾ , 148HL ⁽⁵⁾ , 162HL ⁽⁵⁾ , 168HL ⁽⁵⁾ , 174HL ⁽⁵⁾ , 180HL ⁽⁵⁾ , 186HL ⁽⁵⁾ , 200HL ⁽⁵⁾	UNV= Tension universelle 120-277 347= 347V 480= 480V ⁽⁸⁾
Options				
Urgence ^{(3),(6)} EL7W= batterie de secours de 7 watts 120V-277V ⁽⁷⁾ EL10W= 10-watts, batterie d'urgence 120V-277V ⁽⁷⁾ EL14W= 14-watts 120V-277V batterie d'urgence ⁽⁷⁾ EL10WSD= 10W batterie d'urgence avec auto-diagnostic installé ^{(7),(8)} EL14WSD= 14W batterie d'urgence avec auto-diagnostic installé ^{(7),(8)}		Emplacement des capteurs MID= Rangée centrale ⁽¹⁶⁾		
		Câblage ^{(10),(11)} PI= Câblage enfichable en option ⁽¹³⁾ CPI= Fiche transversale en option ⁽¹³⁾ PC6/120=(NEMA 5-15P) Cordon de 6 pi avec fiche droite NEMA PC6/277=(NEMA L7-15P) Cordon de 6 pi avec fiche torsadée NEMA C6(1)=1 Circuit, cordon de 6 pi sans fiche C3(1)=1 Circuit, cordon de 3 pi sans fiche. Capteur ⁽⁶⁾ [Vide]=Aucun capteur WPS (ancien WAA) = Détecteur sans fil intégré WaveLinX PRO ⁽⁴⁾ WLS (ancien WAB) = Détecteur sans fil intégré WaveLinX PRO ⁽⁸⁾ SVPD2=Capteur intégré de détection de mouvements et de variation de la lumière du jour, couverture de 900 pieds carrés ⁽²⁾ ZW-SVPD3=Capteur intégré sans fil Wavelinx, couverture de 1200 pieds carrés ^{(12),(8)}		
Type de contrôles	Nombre de contrôles		Emballage	
CD= Contrôle de gradation 10V (10%-100% de gradation) HCD= Contrôle de gradation 10V (1%-100% de gradation) 5LTD= Capteur Fifth Light (DALI) ⁽¹⁵⁾	1= 1 contrôle 2= 2 contrôles		U= Une unité	

LINÉAIRES MULTI-LENTILLES SÉRIE SNX

Metalux

- Ensembles standard (SL) et à haute luminosité/haute efficacité (HL)
- Trois options de sélection de CCT et de luminosité disponibles
- Jusqu'à 22 000 lumens et 176 LPW
- Lentilles carrées, rondes et plates
- Disponible en standard avec un contrôle de gradation 0-10V (10% en standard, 1% en option).



NUMÉRO DE MODÈLE: 4SNX-48SL-LN-UNV-L835-CD1-U

RR Code	Longueur	Série	Lentilles	Tensions ⁽²⁾
QSC =Quick Ship Canada	2 = 2 pi. 4 = 4 pi. 8T = 8 pi.	SNX =Linéaire DEL commercial ⁽¹⁾	Ronde LC = lentille claire LN = lentille semi-givrée - étroite LW = lentille givrée totale - large Carrée SLW = carrée / lentille givrée - large Plate FDL = Lentille plate / Givrée / Diffusée	UNV = Tensions universelles 120-277 347 = 347V 480 = 480V ⁽³⁾
Ensembles de luminosités nominales standards ⁽⁴⁾				
4 pi. Lentille ronde SL3, 20SL, 22SL, 26SL, 31SL, 33SL, 37SL, 41SL, 45SL, 48SL, 51SL, 57SL, 60SL, 63SL, 67SL, 74HL, 81HL, 84HL, 87HL, 90HL, 93HL, 100HL, 104HL				
8 pi. Lentille ronde SL3, 40SL, 44SL, 52SL, 62SL, 66SL, 74SL, 82SL, 90SL, 96SL, 102SL ⁽⁵⁾ , 114SL ⁽⁵⁾ , 120SL ⁽⁵⁾ , 126SL ⁽⁵⁾ , 134SL ⁽⁵⁾ , 148HL ⁽⁵⁾ , 162HL ⁽⁵⁾ , 168HL ⁽⁵⁾ , 174HL ⁽⁵⁾ , 180HL ⁽⁵⁾ , 186HL ⁽⁵⁾ , 200HL ⁽⁵⁾				
Options	Type de contrôles ⁽¹⁴⁾	Nombre de contrôles	Emballage	
Urgence ^{(3), (6)} EL7W =batterie de secours de 7 watts 120V-277V ⁽⁷⁾ EL10W =10-watts, batterie d'urgence 120V-277V ⁽⁷⁾ EL14W =14-watts 120V-277V batterie d'urgence ⁽⁷⁾ EL10WSD =10W batterie d'urgence avec auto-diagnostic installé ^{(7), (8)} EL14WSD =14W batterie d'urgence avec auto-diagnostic installé ^{(7), (8)} Emplacement des capteurs MID = Rangée centrale	Câblage ^{(10), (11)} PI =Câblage enfichable en option ⁽¹³⁾ CPI =Fiche transversale en option ⁽¹³⁾ PC6/120 =(NEMA 5-15P) Cordon de 6 pi avec fiche droite NEMA PC6/277 =(NEMA L7-15P) Cordon de 6 pi avec fiche torsadée NEMA C6(1) =1 Circuit, cordon de 6pi sans fiche C3(1) =1 Circuit, cordon de 3pi sans fiche Capteur ⁽⁶⁾ [Vide] = Aucun capteur WPS (ancien WAA) = Détecteur sans fil intégré WaveLinx PRO ^(A) WLS (ancien WAB) = Détecteur sans fil intégré WaveLinx PRO ^(B) SVPD2 =Capteur intégré de détection de mouvements et de variation de la lumière du jour, couverture de 900 pieds carrés ^(C) ZW-SWPD3 =Capteur intégré sans fil Wavelinx, couverture de 1200 pieds carrés ^{(12), (B)}	CD =Contrôle de gradation 0-10V (10%-100% de gradation) HCD =Contrôle de gradation 0-10V (1%-100% de gradation) 5LTD = Capteur Fifth Light (DALI) ⁽¹⁵⁾	1 = 1 contrôle 2 = 2 contrôle U = Une unité	

NOTES : (1) DesignLights Consortium® Qualifié et classé pour DLC Standard et DLC Premium, voir www.designlights.org pour plus de détails. (2) 347/480V température ambiante maximale 40C. (3) 4 ft et 8 ft uniquement. (4) Valeurs nominales des luminosités. Voir le tableau pour la valeur et la longueur du luminaire. (5) Nécessite deux conducteurs. (6) Lors de la commande du capteur ou l'option EBP, spécifier le UNV (pour 120 ou 277V), 347 ou 480V. (7) Installé en usine avec un interrupteur/indicateur/essai laser intégré. Pour connaître le nombre approximatif de lumens délivrés, multipliez les lumens par watt du luminaire choisi par le nombre de watts de la batterie de secours (100 lm/W x 7=700 lumens). Photométrie au format IES pour luminaire en situation d'urgence disponible. (8) EL10WSD et EL14WSD non disponibles avec 347V. (9) Utilisé pour contourner le contrôle local pendant une panne. Doit être utilisé avec un dispositif UL 1008 (fourni par d'autres). Le GTR2 comprend 2 relais sur les luminaires avec gradateurs. Préciser la tension de 120 ou 277 V lors de la commande du GTR2. (10) Consultez le service technique pour connaître les nombreuses options de cette fonction. (11) C&P le plus courant illustré. Il faut préciser l'emplacement du cordon. Tous les emplacements "d'extrémité" seront sur l'extrémité avec le capteur installé. (12) Le WLSx est fourni dans un boîtier séparé. (13) Pour plus d'informations sur les options PI/CPI, consultez le document 022341_pi_tilw (cooperlighting.com). (14) 2pi avec capteur limité aux contrôles CD et HCD uniquement. (15) Pour une liste complète des produits Fifth Light, visitez le site www.cooperlighting.com (16) Le capteur intégré Mid-Row ne peut pas être utilisé sur le ZW-SVPD3.

Les options intégrées doivent être utilisées en conjonction avec le système correspondant et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres options ou accessoires. Veuillez-vous référer à ce qui suit : (A) Consultez les pages du système WaveLinx pour plus de détails et de compatibilité. (B) Les appareils WaveLinx Lite ne sont actuellement pas compatibles avec le contrôleur de zone sans fil WaveLinx. Consultez les pages du système WaveLinx Lite pour plus de détails et de compatibilité. (C) Consultez les pages système de la série SVPD pour plus de détails et de compatibilité.

Centre de formation en éclairage SOURCE

La référence en éclairage des installations et programmes éducatifs depuis 30 ans.



Améliorer vos connaissances!

La SOURCE est une excellente référence en matière de formation et développement professionnel. En tant que principal établissement de formation dans le domaine de l'éclairage, la SOURCE offre de nombreux cours et ateliers en ligne et avec instructeur destinés aux utilisateurs désireux d'approfondir leurs connaissances sur l'éclairage et les contrôles.



- ▶ Cours avec instructeur
- ▶ Cours en ligne gratuits
- ▶ Formation continue
- ▶ Articles de reSource

cooperlighting.com/source



Scanner pour plus de détails

ÉCLAIRAGE & CONTRÔLES

GUIDE DE PRODUITS EN

INVENTAIRE

LIGNES DE PRODUITS D'ÉCLAIRAGE

Ametrix
AtLite
Corelite
Ephesus
Fail-Safe
HALO
HALO Commercial
Invue
iO
Iris
Lumark
Lumière
McGraw-Edison
Metalux
MWS
Neo-Ray
Portfolio
PrentaLux - 3D Printed Lighting
RSA
Shaper
Streetworks
Sure-Lites
Telensa

LIGNES DE CONTRÔLES DE PRODUIT

Greengate
Fifth Light
Intelligent Lighting Controls

SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE

CONNEXE

WaveLinx



Cooper Lighting Solutions
1121 Highway 74 South
Peachtree City, GA 30269
P: 770-486-4800
www.cooperlighting.com

Canada Sales
5925 McLaughlin Road
Mississauga, Ontario L5R 1B8
P: 1-800-863-1354

© 2024 Cooper Lighting Solutions
All Rights Reserved
Printed in USA
Publication No. CA525990
January 2024

Cooper Lighting Solutions is a registered trademark.

All other trademarks are property of their respective owners.

Product availability, specifications, and compliances are subject to change without notice.