

SÓLO PARA MERCADOS FUERA DE EUA

TIPO:

DE CATÁLOGO:

DESCRIPCIÓN

La serie VTEP es una luminaria industrial Vaportight de bajo consumo que se caracteriza por su construcción robusta y duradera para los mercados de exportación. Esta serie Vaportight es apta para aplicaciones en interiores y exteriores y se puede montar en superficies o de modo suspendido.

APLICACIÓN

La serie VTEP fue diseñada para un máximo rendimiento en entornos comerciales, institucionales o industriales donde existen climas severos, altas temperaturas, humedad y polvo o vapores corrosivos.

ESPECIFICACIONES

A --- Construcción

Carcasa hecha de FR.P. (Poliéster Reforzado de Fibra de Vidrio) resistente a la corrosión, humedad y fuego.

B --- Eléctrico



Disponible en una variedad de balastos incluyendo paquetes de baterías de emergencia. Bandeja suspendible para facilitar la instalación. Capacidad de cableado directo.

C --- Pantalla


Difusor acrílico de inyección. Transparente estándar (CL) Opciones: Lente escarchado (FL)- acrílico Lente de impacto (DR)- policarbonato

D --- Certificaciones


Certificado NOM.
IP65
IP67 opción



FOTOMETRÍA



VT2-232
Balasto electrónico
Lámparas F32T8/35K
2850 lúmenes
Criterio de espaciado:
(H) 1,3 x altura de montaje,
(L) 1,5 x altura de montaje
Eficiencia 78.9%
Informe de la prueba
#127P106
LER = FI-73
Costo anual de 1000 lúmenes,
3,000 horas a 0,08 KWH = \$3,29



INFORMACIÓN DE PEDIDO

EJEMPLO: VTEP-232

MEX	VTEP								Opciones (añadir como sufijo)
Etiquetado o NOMS	Serie	Número de Lámparas 1 ó 2 lámparas (No incluidas)	Opciones de Lentes CL=Acrílico Claro FL=Acrílico Escarchado DR=Policarbonato de alto impacto	Voltaje 120=120V 277=277V UNV=120V-277V	Tipo de Balastro Balastro magnético estándar Dejar en blanco (Biax & LTS)	Opciones GL=Fusión de un elemento interno sencillo GM=Fusión de doble elemento EL4=Iluminación de emergencia independiente. RIF1=Supresor de radiointerferencia			
		Potencia (Longitud) 40=40W (48") 32=32W T8 (48") 48=39W (48")			LE3= Balastro Magnético de Bajo Consumo				
					LEOC8= Balastro Magnético de Bajo Consumo (solamente lámpara T-8)				
					EB= Balastro Electrónico Genérico				
					No. de balastos 1 ó 2				
					Tamaño Lámp. 2=T12 8=T8				
(Especifique la marca y el número de catálogo para el balastro electrónico específico)									

INFORMACIÓN DE EMBARQUE

No. de Catálogo	Celda	Peso
1-Lámp. Magnética	.80	7 lbs.
1-Lámp. Electrónica	.80	6 lbs.
2-Lámp. Magnética	1.01	9.82 lbs.
2-Lámp. Electrónica	1.01	11.1 lbs.

METALUX®



VTEP132

140
148
232
240
248

4' INDUSTRIAL
1 O 2 LÁMPARAS

Industrial/Vaportite

DATOS ELÉCTRICOS

Watts de entrada: Consumo nominal (watts)

Balastro EB y Lámparas STD

132 (30)
140 (38)
148 (46)
232 (61)
240 (72)
248 (74)

Balastro ES y Lámparas STD

132 (37)
140 (50)
148 (60)
232 (71)
240 (86)
248 (102)

Balastro STD y Lámparas STD

120 (32)