Installation Instructions – Value High Bay
Instructions d'installation – Value High Bay
Instrucciones de instalación – Value High Bay

⚠ WARNING

Risk of Fire, Electrical Shock, Cuts or other Casualty Hazards- Installation and maintenance of this product must be performed by a qualified electrician. This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and hazards involved.

Risk of Fire and Electric Shock- Make certain power is OFF before starting installation or attempting any maintenance. Disconnect power at fuse or circuit breaker.

Risk of Fire- Minimum 90°C supply conductors.

Risk of Burn- Disconnect power and allow fixture to cool before handling or servicing.

Risk of Personal Injury- Due to sharp edges, handle with care.

Failure to comply with these instructions may result in death, serious bodily injury and property damage.

DISCLAIMER OF LIABILITY: Cooper Lighting Solutions assumes no liability for damages or losses of any kind that may arise from the improper, careless, or negligent installation, handling or use of this product.

IMPORTANT: Read carefully before installing fixture. Retain for future reference.

NOTICE: Green ground screw provided in proper location. Do not relocate.

NOTICE: Fixture may become damaged and/or unstable if not installed properly.

Note: Specifications and dimensions subject to change without notice.

ATTENTION Receiving Department: Note actual fixture description of any shortage or noticeable damage on delivery receipt. File claim for common carrier (LTL) directly with carrier. Claims for concealed damage must be filed within 15 days of delivery. All damaged material, complete with original packing must be retained.

INSTALLATION

Note: Fixture to be installed no less than 18"[457mm] from the ceiling surface.
Fixture CANNOT be used as a surface mounted fixture.

Cable/Y-Toggle Suspension Installation

1. Locate and install cable to the support structure with the cables spaced approximately 18"[457mm] apart.
2. Slip the toggle ends through the holes on the upper flanges of the end plate. (Figure 1.)
3. Level the fixture by adjusting the cable length to the support structure while maintaining a minimum distance to the ceiling of 18"[457mm].
4. Open the housing cover and locate and remove the desired knockout for supply voltage entry.
5. Make necessary wiring connections to driver AC input wires according to local electrical code.
6. Close cover.




Figure 1.

Single Point Mounting Installation

Refer to Single Point Mounting Instructions, IB519029EN included with the SPM kit sold separately.

Wire Guard Installation

Refer to Wire Guard Installation Instructions, IB519031EN included with the Wire Guard kit sold separately.

COOPER Lighting Solutions
a signify business

⚠ AVERTISSEMENT



<u>Risque d’incendie, de décharge électrique, de coupure ou d’autres dangers-</u> L’installation et la réparation de ce produit doivent être faites par un électricien qualifié. Ce produit doit être installé conformément au code d’installation applicable par une personne qui connaît bien la construction, le fonctionnement du produit et les dangers encourus.



<u>Risque d’incendie ou de décharge électrique-</u> Assurez-vous que l’alimentation électrique est HORS TENSION avant de commencer l’installation ou de tenter d’en faire l’entretien. Coupez l’alimentation électrique au niveau du fusible ou du disjoncteur.



<u>Risque d’incendie-</u> Conducteurs d’alimentation puovant supporter un minimum de 90 °C.

<u>Risque de brûlure-</u> Débranchez la source d’alimentation et laissez refroidir le luminaire avant de procéder à son entretien ou à sa manipulation.



<u>Risque de blessure-</u> À cause des bords tranchants, manipulez ce produit avec soin.

La désobéissance aux instructions suivantes représente un risque de blessures graves ou mortelles et de dommages matériels.

EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ : Cooper Lighting Solutions n’assume aucune responsabilité pour les dommages ou pertes de toute nature pouvant découler d’une installation inappropriée, imprudente ou négligente et d’une mauvaise manipulation ou utilisation de ce produit.

IMPORTANT : Lisez attentivement avant d’installer le luminaire. Conservez pour consultation ultérieure.

AVIS : La vis verte de mise à la terre se trouve au bon endroit. Ne la déplacez pas.

AVIS: Ce luminaire peut s’endommager s’il n’est pas installé correctement ou s’il est instable.

Remarque : Les caractéristiques techniques et les dimensions peuvent changer sans préavis.

ATTENTION Service de la réception : Veuillez fournir une description de tout élément manquant ou de tout dommage au luminaire constaté au bordereau de réception. Soumettez une réclamation de transporteur public (chargement partiel) directement auprès du transporteur. Les réclamations pour dommages cachés doivent être faites dans les 15 jours suivant la réception. Tout le matériel endommagé ainsi que l’emballage d’origine doivent être conservés.

INSTALLATION

Remarque: Le luminaire ne doit pas être installé à moins de 457mm[18po] du plafond.
Le luminaire NE PEUT être utilisé en tant que luminaire monté sur une surface.

Installation du câble/du kit de suspension en Y

1. Repérez et installez le câble sur la structure de support en espaçant les câbles d'environ 457mm[18po] des uns des autres.
2. Glissez les extrémités du bouton à l'intérieur des trous sur les brides supérieures de la plaque d'extrémité. (Figure 1.)
3. Mettez le luminaire à niveau en ajustant la longueur de câble sur la structure de support tout en maintenant une distance minimale de 457mm[18po] par rapport au plafond.
4. Ouvrez le capot du boîtier puis repérez et retirez le trou défonçable désiré pour l'entrée d'alimentation électrique.
5. Faites les connexions de câblage nécessaires aux fils d’entrée CA du pilote conformément au code électrique local.
6. Fermez le capot.




Figure 1.

Installation en point de montage unique (SPM)

Référez-vous aux instructions de point de montage unique IB519029EN fournies avec le kit SPM vendu séparément.

Installation de la grille de protection

Référez-vous aux instructions d'installation de la grille de protection IB519031EN fournies avec la grille de protection vendue séparément.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de incendio, descarga eléctrica, cortes u otros riesgos de accidentes: La instalación y el mantenimiento de este producto deben ser realizados por un electricista calificado. Este producto debe ser instalado de acuerdo con el código de instalación correspondiente por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los riesgos involucrados.

Riesgo de incendio/descarga eléctrica: Asegúrese de que la alimentación esté APAGADA antes de comenzar la instalación o intentar cualquier mantenimiento. Desconecte el suministro eléctrico desde el fusible o el disyuntor.

Riesgo de incendio: Conductores mínimos de suministro de 90°C.

Riesgo de quemaduras: desconecte la alimentación y espere que la luminaria se enfríe antes de manipularla o repararla.

Riesgo de lesiones personales: Debido a los bordes filosos, manipúlelo con cuidado.

El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar la muerte, lesiones corporales graves y daños a la propiedad.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD: Cooper Lighting Solutions no asume ninguna responsabilidad por daños o pérdidas de ningún tipo que puedan surgir por la instalación, manipulación o uso inadecuado, descuidado o negligente de este producto.

IMPORTANTE: Lea atentamente antes de instalar la luminaria. Conserve estas instrucciones para tenerlas como referencia futura.

AVISO: El tornillo de conexión a tierra verde ya está ubicado correctamente. No lo cambie de ubicación.

AVISO: La luminaria puede dañarse y/o ser inestable si no se instala correctamente.

Nota: Las especificaciones y dimensiones están sujetas a cambios sin previo aviso.

ATENCIÓN Departamento de recepción: Observe que la descripción real de la luminaria no carezca de piezas ni presente daños notorios al momento de su entrega. Presente el reclamo directamente al transportista de carga (LTL). Los reclamos por daños ocultos deben presentarse dentro de los 15 días posteriores a la entrega del producto. Se debe guardar todo el material dañado, junto con el embalaje original.

INSTALACIÓN

Nota: La luminaria no se debe instalar a menos de 457 mm [18"] de la superficie del cielo raso.
La luminaria NO SE DEBE utilizar como luminaria montada en superficie.

Instalación suspendida con cable/anclaje en Y

1. Ubique e instale el cable en la estructura de soporte con los cables separados unos 457 mm [18"] entre sí.
2. Deslice los extremos del anclaje por los orificios en las bridas superiores de la placa trasera. (Figura 1.)
3. Nivele la luminaria ajustando el largo del cable para soportar la estructura mientras mantiene una distancia mínima del cielo raso de 457 mm [18"].
4. Abra la cubierta del alojamiento y ubique y retire el expulsor deseado para la entrada de voltaje de alimentación.
5. Realice el cableado correspondientes con la entrada de la línea de CA del conductor de acuerdo con el código eléctrico local.
6. Cierre la cubierta.




Figura 1.

Instalación con montaje en un único punto

Consulte las instrucciones de montaje en un único punto, IB519029EN incluidas con el kit SPM que se vende por separado.

Instalación del protector de cables

Consulte las Instrucciones de instalación del protector de cables, IB519031EN incluidas con el kit de protector de cables que se vende por separado.

FCC Statement

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Énoncé de la FCC

Remarque : Cet équipement a été mis à l'essai et déclaré conforme aux limites établies pour un dispositif numérique de classe A en vertu de l'article 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre tout brouillage nuisible lorsque l'équipement fonctionne dans un environnement commercial. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut créer des parasites nuisibles aux communications radio. L'utilisation de cet équipement dans une installation résidentielle est susceptible de provoquer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur devra corriger ces interférences à ses propres frais.

Declaración de la FCC

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase A, de conformidad con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se opera en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. El funcionamiento de este equipo en un área residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario deberá corregir las interferencias por su cuenta.

Warranties and Limitation of Liability

Please refer to **www.cooperlighting.com/global/resources/legal** for our terms and conditions.

Garanties et limitation de responsabilité

Veuillez consulter le site **www.cooperlighting.com/global/resources/legal** pour obtenir les conditions générales.

Garantías y Limitación de Responsabilidad

Visite **www.cooperlighting.com/global/resources/legal** para conocer nuestros términos y condiciones.

COOPER Lighting Solutions
a Signify business

Cooper Lighting Solutions
1121 Highway 74 South
Peachtree City, GA 30269
P: 770-486-4800
www.cooperlighting.com

Canada Sales
5925 McLaughlin Road
Mississauga, Ontario L5R 1B8
P: 905-501-3000
F: 905-501-3172

© 2025 Cooper Lighting Solutions
All Rights Reserved
Publication No. IL507001EN
November 17, 2025

Cooper Lighting Solutions is a registered trademark. All trademarks are property of their respective owners.

Cooper Lighting Solutions est une marque de commerce déposée. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.

Cooper Lighting Solutions es una marca comercial registrada. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Product availability, specifications, and compliances are subject to change without notice

La disponibilité du produit, les spécifications et les conformités peuvent être modifiées sans préavis

La disponibilidad de productos, las especificaciones y los cumplimientos están sujetos a cambio sin previo aviso